

1. ミッケル化学株式会社商品紹介
2. シーバイエス株式会社・株式会社マキタ商品紹介
3. 長谷川工業株式会社・株式会社テラモト商品紹介
4. 株式会社リンレイ・株式会社サンコー商品紹介
5. 株式会社トヨー・株式会社マスコー製紙商品紹介・私のお勧め商品
6. 私のお勧め商品
7. 私のお勧め商品/コバちゃん
8. 装栄休業日のご案内/掲載商品案内

- 環境ラベル製品
- CXS搭載式ドライバキューム/充電式産業扇
- 伸縮脚立/エスカレーター清掃専用モップ
- 防滑剤/びっくりフレッシュシリーズ
- トイレトペーパー/トイレトペーパー/バスクリナー
- ダストカート専用底板DC底板
- リンレイ クリアリコート剤

INDEX

環境ラベルを学ぼう

いつも大変お世話になっております。ミッケル化学株式会社大阪営業課の山岸と申します。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて表題のお話になりますが、『エコマーク認定のケミカルはございませんか?』このような質問をお客様より頂く機会が増えております。本稿では「エコマークとは何なのか?」というお話からご案内させていただきます。

『エコマークとは』
ちなみにですが、エコマークは国際標準化機構の規格ISO14024で制定された日本で唯一のタイプI環境ラベルです。ISO14020シリーズは、企業が環境への影響を最小限に抑えるための取り組みを測定および伝達するのを支援するマネジメントシステムです。タイプI環境ラベルに該当する環境ラベルは他国を例に挙げますと、「米国のグリーンシール」「北欧のノルディックスワン」等があります。

また、環境ラベルには次の3つのタイプがあります。タイプI環境ラベル・・・第三者認証による環境ラベル
タイプII環境ラベル・・・事業者の自己宣言による環境主張で第三者による判断が無い
タイプIII環境ラベル・・・製品の環境負荷の定量的データの表示のみ

つまり、タイプI環境ラベルであるエコマークを取得している製品は第三者機関の認証を受け環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められているわけです。そのために信頼度と知名度が高い環境ラベルとして浸透していると言えます。

『商品のエコマーク認証取得について』
ここで本題となりますが、商品におけるエコマ

ク認証取得は「包材」と「中身」それぞれで取得することができます。

お伝えしたいのは、中身(ケミカル)でエコマーク認証を取得できるのは「手洗い石鹸液のみ」であるという事です(記事寄稿時点)。清掃業界における「ワックス」「はく離剤」「洗剤」は、認証に必要な「基準」が存在しないため、エコマーク認証を取得することができません。従いまして、容器やコンセプトでエコマーク認証を受けているケミカルは存在するものの、中身で認証を取得したものが無いというのが現状でございます。そこで次に紹介させて頂くのが、カナダの環境ラベルで、国際環境基準タイプI環境ラベルの「ECOLOGO」認証です。

『ECOLOGOの概要』
ECOLOGOとは、北米で最も厳しいカナダ環境省認定機関から認証を受けた製品にのみ使用が認められたラベルです。カナダで唯一のタイプI環境ラベル制度で、エコマークと相互承認協定を締結しています。ECOLOGO認証製品を使用するその他のメリットとして、「WELL認証」に適應した洗剤であるという点です。



『WELL認証の概要』
WELL認証とは、オフィスビルや集客施設など建物の性能環境+利用者の健康快適性を評価するシステムで欧米など先進国を中心に導入が進んでいます。導入することで、左記3点のメリットがあると言えます。

- 1、生産性の向上
 - 2、企業価値の向上
 - 3、不動産価値の向上
- WELL認証は設定された評価項目の全必須項目を満たし、加算項目にて一定以上の

ブロンズ	シルバー	ゴールド	プラチナ
必須全て +加算40点以上	必須全て +加算50点以上	必須全て +加算60点以上	必須全て +加算80点以上

点数を取ることで取得することができます。

ECOLOGO認証洗剤は左記において適應します評価コンセプト: Material

『ECOLOGO認定商品の紹介』

ここで弊社取り扱いの「ECOLOGO認証取得製品」をご紹介します。

製品名: Re-Nu-i
使用用途: 化学床、リノリウム床にご使用いただけるバイオテクノロジークリーナー
容量: 4L×2本入 900ml×6本入
液性: 中性 (PH7)
使用方法: 100倍希釈 (日常清掃) 25倍希釈 (定期清掃)



製品名: Re-Nu-i-2
使用用途: ヒールマーク除去剤
ワックス塗布面への仕様の場合白化等への注意が必要です。

容量: 4L×2本入 800ml×6本入
液性: アルカリ性 (PH11.5)
使用方法: スプレーヤーで吹き付けて拭き上げ汚れに応じてパッドで擦るからの拭き上げ



製品名: Nu-Kleen Smear
使用用途: あらゆる表面に使用できるバイオテクノロジークリーナー
容量: 4L×2本入 900ml×6本入
液性: 中性 (PH7)
匂い: ミント系
使用方法: 75~150倍希釈 (日常清掃)



製品名 … NuSmell Plus
 使用用途… バイオテクノロジーを用いた消臭剤バイオの効果を持続し、清潔感のある香りを残します

容量 … 4L×2本入
 … 800ml×6本入

液性 … 中性（PH7）
 匂い … ミント系

使用方法… 原液を便器の周りに3〜4回スプレー



製品名 … NuKaret Kare
 使用用途… バイオテクノロジーを用いたカーペットの洗浄や繊維のシミ除去クリーナー

容量 … 4L×2本入
 … 900ml×6本入

液性 … 中性（PH7）

使用方法… シミ除去（10倍希釈）
 シャンプークリーニング（50倍希釈）

前処理（100倍希釈）



【EcoMark認証商品の紹介】

前述の通り、手洗い石鹸のジャンルにはEcoMark認証取得の基準があります。弊社

でEcoMark認証を取得した手洗い石鹸をご用意しておりますのでご紹介いたします。
 製品名 … 再生油をつかったEco・ハンドソープ

使用用途… 手指の洗浄

容量 … 1.8kg（BIB）

液性 … 弱アルカリ性（PH10）

匂い … ラベンダーの香り

使用方法… 原液を3倍に薄めて使用



エコマーク認定商品
22129002



この度の寄稿ではエコラベルにフォーカスしてのご紹介となっております。製品情報の詳細についてご興味ございましたら、お問い合わせ頂きますと幸いです。また、サンプルのご要望等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。

ミツケル化学株式会社 大阪営業課

山岸一登

【Aero3500micro】発売61案内

いつもお世話になっております。シーバイエス（株）の皆元と申します。

今回は新製品、搭乗式ドライバキューム【Aero 3500micro】を紹介させていただきます。

新型コロナウイルスも5類に分類されてより約三ヶ月を経過しようとしており、合わせて海外からの顧客も2019年度に相当近付いてきている雰囲気大阪市内や京都・奈良などの観光地で見られるようになり、建物を維持管理されているお客様にとって

は新型コロナウイルス過とは異なった繁忙さが来襲しているのではないかと思われます。また、人件費高騰・人在不足・従業員の高齢化など取り巻く要因は数多くありますが、中々解決の糸口が見つかからないのが現状ではないかと思われれます。弊社シーバイエスの取扱製品で少しでも時間短縮と労力軽減ができればと考えます。搭乗式ドライバキュームはカーペットの広い現場じゃないと使用できないなどの意見は多々ありますが、カーペットに限らず2,000㎡以上もあれば搭乗式で時短が図れると考えております。人材不足ですのでマシンに頼れるところは頼っていきませんか？

特長①カーペットもハードフロアも対応可能。

特長②2,000㎡/時間の高い生産性。

特長③相互回転のダブルシリンダーブラシで大きなゴミも挟んで回収。

特長④TASKEI独自の技術で静音性を実現。オプションでHEPAフィルターもあります。



YouTube 視聴は下記 URL / QR コードより
<https://youtu.be/4HYQFeGRI6I>



製品紹介VTR

何卒ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。(YouTubeもご覧ください！)

シーバイエス株式会社

西日本営業部 皆元 信幸

マキタ新商品
【充電式産業扇CF003GN】

いつもお世話になっております。

平素はマキタの製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

今回はハードフロアの床洗浄後の床の完全乾燥や、リンサーやエクストラクターでの洗浄後のカーペットの乾燥作業、定期清掃時のワックス乾燥時間の短縮などにも使えるマキタ充電式送風機をご紹介いたします。扇風機タイプですので、もちろん暑い季節の熱中症対策としてもご使用いただけます。

電源の取れない清掃現場や、床にコードを這わすことを避けたいワックス乾燥作業時のコードレス化、汗が止まらない季節にも最適となります。大きいサイズの扇風機ですが、キャスターが取り付け可能なので、女性でも簡単に持ち運びが可能です。

■充電式産業扇 CF003GN（本体のみ） 定価…53,500円（税抜）



【ポイント】マキタ最大の大型扇風機

羽根径450mmもあり、大風量で広い空間での送風・換気におすすめのモデルとなります。

従来モデルのCF301DZ（根径330mm）よりも120mmも大きくなりました！

大きくなったことで最大風量120㎡/min、最大風速300m/minと充電

式ながらハイパワーとなります。

【ポイント2】 選べる2電源

AC100V用の電源コンセントが標準付属されており、コンセントがある場合はそこから、電源の取れない場所では18Vバッテリー【BL1860B(18V/60Ah)】、40Vmaxバッテリー【BL4040(40V/40Ah)】のいずれからかお選びいただけます。

【ポイント3】 タイマー機能付き

1/2/4時間ごとに切りタイマーの設定が可能です。現場を離れる際などバッテリーの充電を無駄にしません。

【ポイント5】 自動首振り機能付き

左右30°/45°/60°。自動首振り機能付きのため、効率的な乾燥や涼がとれます。首の角度も調整可能で、下45°(真上)90°まで手動で調整も可能です！



【ポイント6】 別販売品 キヤスターを取り付けることで移動もらくらくに！

■別販売品カート A-60632
定価…25,400円(税抜)

バッテリー除いた重さが7.9kgある扇風機ですが、別販売品のカートを取り付けることで簡単にころころ持ち運びが可能です。上部に取手が付いているのでキャリーケースの要領で持ち運びができます。



今回紹介した商品に興味がありましたら、お気軽に営業マンへお声がけください。デモに伺わせていただきます。お掃除を少しでも快適に、ぜひマキタの製品をご検討ください。

(株)マキタ 大阪営業所

岡田 昌子

「シャガマン」立ち上がれ職人たち

長谷川工業は、脚立、はしごの国内トップメーカー、安全第一にアルミ製軽量で持ち運び便利な足場で皆様の現場をサポートしております。

今回ご紹介するのは、ハセガワより待望の上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」です。



「シャガマン」は、立ったまま伸縮操作が行える「しゃがまない」の関西弁「しゃがまん」から由来しており上部操作によって、作業効率のアップ、腰の負担軽減が期待できる製品です。

従来製品との操作姿勢の違い

従来品と違い、しゃがまずに伸縮作業が行

える為タイムパフォーマンスが向上し、さらにしゃがまないで腰への負担が軽減されます。

シャガマン特徴

特長① 直感的な操作【サイドトリガー】
トリガーを引くだけの簡単操作。支柱を握ってトリガー操作を行う為、支柱の支えにもなり、より安全にスピーディーな操作が行えます。



両足伸縮

特長② 両脚、片脚伸縮が可能な【上部操作レバー】
レバーの中央を握れば片足ごとの伸縮操作が可能で段差地での対応がスムーズに行えます。

特長③ 今まで通りの伸縮【下部操作レバー】
従来品に比べさらに握りやすくなったレバー形状によりスマートな操作が可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。



片足伸縮



下部操作レバー

しゃがむ必要がなく伸縮作業が行える「シャガマン」は日々の戦い(現場)に負けない姿勢で立ち向かう職人の方々を支える商品です。しゃがまずに作業が行えることでタイムパフォーマンスの向上や腰への負担が軽減されます。

自信を持ってお勧め商品ですのでこの機会に是非ご検討いただければと思います。

製品価格

RYR112	定価…41,000	(税抜き)
RYR115	定価…45,000	(税抜き)
RYR118	定価…52,000	(税抜き)
RYR121	定価…57,000	(税抜き)

長谷川工業株式会社 大阪支店

松下 隼大

テラモト新商品 【エスカモップ】紹介

テラモトでは、作業の効率化を実現できる商品の開発を行っています。

そのなかで、エスカレーターを効率的に清掃できる新商品を開発しました。その名も「エスカモップ」です。今回は「エスカモップ」について紹介します。

「商品概要」

「エスカモップ」は、エスカレーターの動きと連動した清掃が可能となります。そのため、作業効率が向上し、作業の負担が軽減されます。一例を挙げると、窓掃除と同じ工程でエスカレーターの欄干清掃を行う場合、「水拭き→水切り→乾拭き」の手順で作業を進めることになり、片面のみで最低4回は搭乘することになります。この「エスカモップ」を使用した場合、拭き上げが1回のみとなるため、搭乗回数も片面1回となります。作業効率の向上が時間に余裕を生み、作業員の業務環境の向上につながります。

「使い方」

①専用モップ糸である「FXライトブレードラッグ」を清掃面部分に貼り付けます。(面ファスナーのため、糸ずれが少なくなります。)

②アッパーブレードとアッパーフレームをエスカレーターの手すり、欄干部分に合わせます。(エスカレーターの手すり、欄干サイズに合わせて調節可能です。)



③自在に角度が調節できるサブプレートをインナーデッキ部に清掃面がフィットするように調節します。

④アッパーハンドルとハンドルを持ち、エレベーターの動きに合わせて拭き取ります。



⑤商品説明動画

QRコード



※注意事項

・エスカレーターの規格により作業の時間や搭乗回数が変わる可能性があります。
 ・清掃前に壁面サイズをご確認ください。
 ・壁面サイズが合わない場所では、ガラス面などが傷つく恐れがあります。
 「エスカモップ」のような作業効率を向上させる商品により、作業員の負担軽減、

時間短縮を実現できます。これもテラモトが目指す快適環境です。

テラモトは、これからも快適な職場環境を実現する商品を開発することで、社会に貢献してまいります。今後とも何卒よろしく申し上げます。

『エスカモップ』定価…オープン

『FXライトブレードラゲ60cm』

定価…2,000円

株式会社テラモト

河本 翔平

リンレイ

『ファストグリップ』の紹介

いつも大変お世話になっております。平素はリンレイ製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。今回は、先日発売させて頂きました速効セラミック床用滑り止めコーティング『ファストグリップ』のご紹介をさせていただきます。



『ファストグリップ』は、雨が降り始めた際に、どなたでも簡単に素早く防滑施工ができ、風合いを変えず確かな防滑性能を実現いたします。セラミックタイルは意匠性の高さメンテナンス性の容易さを有する一方で、雨天時には転倒事故が発生しやすく、それが施設管理者の方々にとって無視できない問題となっております。転倒事故の多くは雨水の持ち込み

や床の濡れによるもので、施設内における転倒事故は施設管理者の責任範囲となるケースが多く、実際に訴訟に及ぶケースも増加しております。現状の対策として注目は、「雨天時用マットの使用」や「注意喚起看板の使用」といった対策を取られていますが、マットのめくれによる転倒事故の可能性や、看板も歩行者の視野に入らないといった場合もあり、根本的な問題解決に繋がらないといったこともございます。そのような中で、「床の防滑施工に多額の費用はかけられない」、「マットの設置やモップ拭きが面倒」、「手軽に安全対策をしたい」といったお声を製品化したしました。

●ご使用方法

乾いたモップに本製品を3回ほどスプレー後、床面にもスプレーをし、床面を噴き上げます。その後1分程度乾燥させると施工完了です。約24時間の効果が持続いたします。

●内容量：450mlスプレトリガertype

●分類・第4級アルコール類（水溶性危険物等級II）

●入数・450ml/1本 4本/1ケース

セラミックの安全性を高める防滑性能を付与する製品は、さらに長期的な効果を持続できるコート剤や、日常のモップ拭きで段々と防滑性能を付与できる洗剤もございますので、合わせてよろしくお願いたします。

株式会社リンレイ

業務製品部 大阪支店

一ノ瀬 徹

サンコー びっくりフレッシュの新品紹介

いつも大変お世話になっております。株式会社サンコーの谷山と申します。今回は、弊社の二大看板の一つであるびっくりフレッシュシリーズの新商品をご紹介します。

【びっくりフレッシュとは】

何本ものエステル繊維をより合わせており適度な剛性・弾性と腰に加え、繊維の持つ特殊断面形状(三角形)の側面のエッジングにより水だけで汚れを落とすことができ、コーティング加工した便器をキズつけない商品です。

新商品「びっくり抗菌糸で作った丸ごとバスクリーナー」



特殊形状の繊維だから
汚れをかき出す効果
があります。



毛がすきまにも入り込むのですきまの汚れも落とします。また、びっくり素材が力いらずで汚れを落とします。



ぜひ使用してみてください。

株式会社サンコー

谷山晴哉

トイレレットペーパー

『トイヨタイニー』紹介

いつもお世話になっております。株式会社トイヨの白井と申します。2020年より流行しておりました、新型コロナウイルスも落ち着き、人の動きも戻りつつあり、通勤電車や週末の商業施設などでも多くの人出がみられます。人の流れも増えれば必然的に外でトイレを利用する方も増加します、そこで以前もご案内しました「トイヨタイニー」を改めて特長を含めご紹介させていただきます。



5 一つ目の特長は、再生紙100%使用、FSC（森林認証制度）認証品。森林の環境や地域社会に配慮して作られた製品にのみ付く特別なマークで、近年重要視されていくSDGsへの取り組みに貢献する

ことが可能となり、森林破壊を防ぐといったメリットがございます。

二つ目は、紙管ありの製品は最後まで使用せずに、少し残った状態で新しいロールに交換され、バックヤードなど管理者が残りを使用するケースが多くあります。また、有芯タイプは誤って流して便器が詰まったりする場合がありますが、しかし、紙管なしトイレレットペーパーは、最後まで使用できることができ、取り扱っていただいているお客様から「少し残ったロールの数が減っている」とのお声もいただいております。

三つ目は、製品の強度が強いことです。トイレに入った際、トイレレットペーパーの破れた破片が落ちて目にする可能性があると思いますが、弊社製品は、上質な古紙を使用している為、紙が破砕し飛び散ることが少ない製品です。

一度、使用していただくと紙の品質の高さを感じていただける製品となっております。ぜひ一度手に取ってご使用ください。以上、「トイヨタイニー」のご説明となります。今後とも、よろしくお願ひ致します。

仕様
トイヨ タイニー 150m梱包数
■個別包装 1ケース…1ロール×45個入り
■パック包装 1ケース…6ロール×8パック入り



株式会社トイヨ

白井 龍二郎

ソフィアタッチエコ 「シートタイプトイレレットペーパー」

残暑の中、まだまだ熱中症などの危険性はありますので皆様体調管理の方にはくれぐれもご注意ください。

さてこの度、マスコー製紙より、フィルム個包装タイプのトイレレットペーパー「ソフィアタッチエコ シートタイプトイレレットペーパー」が発売となります。これまで、トイレレットペーパーはロールタイプが通常の仕様ですが、ティシューペーパーと同様に、1枚1枚が分かれて取り出せるポップアップタイプのトイレレットペーパーとなります。一定年齢以上の方は、チリ紙を思い出し懐かしい感じ、今風に言うところのエモい商品です。

利便性としては、使用用途をトイレの場所だけに限らず、多用途としても使用ができる万能トイレレットペーパーとして考えられており、野外の使用、災害時での持ち運びがしやすい事、フィルム個包装の為、衛生面においても考えられた商品となります。

使用面では、最近の長尺巻きサイズのトイレレットペーパーの使い始めが重く、お子様や高齢者の方では引き出しにくいとお声に対して、1枚1枚が取り出しやすい為、老健施設や幼稚園保育所などでの使用を考へ開発されました、また1枚1枚取り出せるため無駄な紙の使用を抑えることができます。厚みは通常のダブルより厚みもあり、表面はエンボス加工（凹凸）もある為、吸収性も高く、温水洗浄便座の使用時も安心です。

軽にお声がけください。



◎再生パルプ使用（水溶性）

◎1枚あたりのサイズ…200mm×218mm

◎1パック／3Pあたり、30mダブル7.5ロール分と同じ容量。

◎ロールと比べて保管しやすい形状（縦、横方向に積上げられる）

◎1回の使用量の軽減に繋がる。（必要な量だけ使用できる。分かりやすい、ポップアップタイプ）

商品名…ソフィアタッチエコシートタイプトイレレットペーパー

入り数…3ヶ入りパック×16ヶ
発売日…2023年9月21日（予定）

私のお勧め商品「ダストカート専用底板 DC底板」&スポンジパンパー

いつもお世話になっております。四国支店の齊藤です。今年も暑い日が続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。9月になったとは言え、水分や塩分を小まめに摂取したり、十分に睡眠を取るなどして、くれぐれも熱中症などには気を付けてまいりましょう。さて、日常清掃の現場などでよく見かけるカート類。清掃用具や洗剤類などを一つにまとめて運べる上にゴミも集められるたいへん便利なツールであり、清掃作業の効率化や作業時間の短縮も見込める、なくてはならない備品です。しかも、



軽量素材が使われており、女性や年配の方でも簡単に扱えるのはありがたいことだと思います。

そのカートに付いている専用の袋。中身が見えず、ゴミを入れていても分かりにくいのは施設の方や施設を利用するお客様に対して不快感を与えないのでいいのですが、袋自体は上部をフックで止めてある以外は半ば吊るしている状態です。そのため、袋がよれたり、ゴミ以外のものを入れたときに重さで袋が変形したりして、せっかくの袋が使いつらくなるばかりでなく外観も見苦しくなります。

こういった問題を解消するのが今回紹介する株式会社サンワのダストカート専用底板「DC底板」です。文字通り、ダストカートの袋の底に敷く樹脂製の板で、これを敷くだけで袋が四角くなり、ゴミはもちろん、物を入れても変形することはありません。見た目もすっきりしていてカッコいいです。

山崎産業のダストカートY・1、テラモトのBMダストカー、スタンディングダストカートの各サイズに対応しています。

※③と④はスポンジバンパーを装着時の画像



① DC底板 / BMダストカート (大・小・ミニ) 用

② DC底板 / スタンディングカート (大・小) 用


③ DC底板 / ダストカートY・1 (大・小) 用

標準小売価格・オープン

それともう一つ、カートの移動の際、狭いところなどを通って壁に当たったりということがあるのではないのでしょうか。カートはもちろんのこと、お客様の壁を傷つけることにもなりかねません。

そこで、山崎産業の「スポンジバンパー」も合わせて紹介します。従前より「カート用バンパー」は発売されていますが、その取り付けには専用の工具でキャスターを外す必要があり、手間がかかっていました。でも、この「スポンジバンパー」は切れ目が入っていて、マジックテープで止める仕様になっています。その切れ目を広げるだけで着脱可能なので、キャスターを外す必要はなく、これまでダストカートの大小で違うバンパーを用意しなければならなかったのですが、両方に対応しているのがカートの種類を選びません。スポンジなので、壁を傷めることもありません。よれた袋やバンパーのないカートが見掛けましたら、お薦めしてみたいかがでしょうか。

■スポンジバンパー (4個入)
材質・合成ゴム
標準小売価格・4,200円



装栄 四国支店

営業 齊藤 誠

私のお勧め商品リンレイ『クリアリコーティング』

いつも大変お世話になっております。装栄 株式会社 長谷川です
平素は装栄をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。今回は、私のおすすめ商品と題して新商品をご紹介します。

ようやく長いトンネルをぬけて、コロナが5類に引き下げられ、マスクも徐々に着けなくなる日常に慣れてきました。ところが、ちょっと前にコロナ禍時で問い合わせが多かったのが、入口等のアルコールが原因の白化痕。その当時は、(株)万立の「クリッシュ」をこのかわら版誌上(かわら版 Vol.134 掲載)でご紹介させていただきました。当時もなかなかの反響をいただきましたが、この度満を持して(株)リンレイより樹脂ワックスアルコール白化痕修復剤が新たに発売されました。

その商品名は『クリアリコーティング』です。クリアリコーティングは、アルコール手指消毒剤などでできた白化痕に直接噴霧するだけで、修復が可能となります。



※被膜を完全に修復するものではなく、目視で目立たない程度に修復します。
※完全に修復する場合は『ハクリ+ワックス剤塗布』の作業が必要となります。
株式会社リンレイホームページより抜粋



500ml 本体



噴霧用
専用スプレーボトル

これまでの解決方法としては、「剥離作業+対応ワックス塗布」や「防止策としてのマット使用」等でしたが、『もっと簡易的に白化の問題を解決できないか』というニーズにより生まれた商品です。どなたでも簡単に使用できる為、専門的な技術も必要なく気になった時に、最小限の作業で白化痕を目立たなくすることが出来ます。床材や消毒薬の種類に関係なくワックス被膜の修復が可能で、また、同じ箇所が発生した場合でも繰り返し復元する事が出来ます。

コバちゃん



私のお勧め商品 【びっくり抗菌糸で作った丸ごとバスクリーナー】

かわら版をご覧頂いております皆様、初めまして。今年三月に大阪本社に入社

●使用方法
本製品をスプレーボトルに入れ、白化箇所へ直接噴霧後、10〜15分程度乾燥。
●内容量・500ml
●分類・第4級アルコール類（水溶性）危険物等級II
●ケース内容・本体500ml本+噴霧用の専用スプレーボトル180ml本付（株）リンレイは「クリアリコーティング」以外にもアルコール白化対策としての専用ワックス（アルテクトシリーズ）もございますので、合わせてよろしくお願ひいたします。

装栄株式会社 大阪本社

営業部 長谷川 晃弘

たしました、営業サポートの大川ゆかりと申します。まだまだ新人!と思っておりましたが、はや五か月もたっておりました。何という事でしょう!!時が経つのが早すぎます。
これからもお客様のお声やお問い合わせに、迅速に対応できる様努力してまいります。
このかわら版の記事の依頼を受けまして、皆様にお勧めする商品を何にしようかと迷いまして、上司に相談いたしました。個人的にはお風呂掃除に使えるものを試してみたいですと申しました所、今号でメーカーさんが寄稿している、新しく出る商品のレビューをご提案いただきました。メーカーさんの記事とレビュー記事と一緒に掲載される!なんと面白い発想です。さて、その商品は株式会社サンコーさんの『びっくり抗菌糸で作った丸ごとバスクリーナー』です。商品はこんな感じですが（写真参照）持ち手の長さが三段階に調節できます。

すべて装着すると八十センチほどになり、天井などの高所でも使用できます。装着時、指を挟みそうになりました（ご注意くださいと丁寧な注意書きがありました）水だけで汚れがとれるという優れたもの。
まずは鏡を擦ってみました所、本当に水だけでピカピカになりました。ハンディタイプでT字ですので、力も入れやすく擦りやすかったです。壁や扉なども同様、綺麗になりました。擦る面が横長ですので、いっぺんに幅広く磨くことができます。一番気になっていたところ、浴室暖房の送風口にも使用してみました。こちらの商品は表と裏の毛足の長さがちがいます。よって毛足の長い方を使うと、溝にフィットしすき間の汚れがとれました。レビューですので気になった所も書



きます!!多少水撥ねはありました（笑）あと申し訳ございませんが、マンションの小さい浴室ですので、天井もハンディタイプで届いてしまい、最長での使用はできませんでした。ぜひぜひ、広い浴室、高い天井でお試ください。



さて話は変わり、いつもかわら版を愛読いただいたおりましたが、コバちゃんオカちゃんの4コマ漫画もご愛読いただいておりますでしょうか?子供のころ読んでいた4コマ漫画と雰囲気似ていて、微笑ましいなと思っておりましたが、入社してみると実際に漫画の内容がくりひろげられておりました。毎日何かしら爆笑な事柄がおこるのです。未公開作も読ませて頂きましたが、涙が出るほど笑いました。そんな楽しい会社で仕事をさせて頂いております、今日このごろです。

装栄 大阪本社

営業サポート 大川 ゆかり

2023年 9月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2 休業
3 休日	4	5	6	7	8	9 休業
10 休日	11	12	13	14	15	16 休業
17 休日	18 祝日	19	20	21	22	23 休業
24 休日	25	26	27	28	29	30 棚卸

2023年 10月						
日	月	火	水	木	金	土
1 休日	2	3	4	5	6	7 休業
8 休日	9 祝日	10	11	12	13	14 休業
15 休日	16	17	18	19	20	21 休業
22 休日	23	24	25	26	27	28 休業
29 休日	30	31				

掲載商品案内

ページ	商品名	容量(サイズ)または形式	単位	標準小売価格(税抜)	メーカー(発売元)
1	Re-Nu! 1	4LX2本	ケース	オープン	ミッケル化学(株)
		900mlX6本	ケース	オープン	
	Re-Nu! 2	4LX2本	ケース	オープン	
		800mlX6本	ケース	オープン	
	Nu-Kleen Smell	4LX2本	ケース	オープン	
		900mlX6本	ケース	オープン	
	Nu-smell Plus	4LX2本	ケース	オープン	
		800mlX6本	ケース	オープン	
Nu-karpet Kare	4LX2本	ケース	オープン		
	900mlX6本	ケース	オープン		
	再生油をつかったエコ・ハンドソープ	18Kg (BIB)	箱	オープン	
2	搭乗式ドライバキューム『Aero3500micro』	本体	ダイ	3,900,000円	シーハイエス(株)
		充電器	ダイ	158,955円	
	充電式産業扇 CF003GZ	本体のみ	ダイ	53,000円	(株)マキタ
		リチウムイオンバッテリー	BL1860B(18V/6.0Ah)	ダイ	
		BL4040 (40V/4.0Ah)	ダイ	28,700円	
3	エスカモップ		シキ	オープン	(株)テラモト
	FXライトプレートラーク60cm		マイ	2,000円	
4	FAST GRIP(ファストグリップ)	450mlX4本	ケース	オープン	(株)リンレイ
	びっくり抗菌糸で作った丸ごとバスクリーナー	BA-52	ホン	1,600円	(株)サンヨー
5	トイレトP トーヨ タイニ- 150m 1R(107mm幅)		ケ	オープン	(株)トーヨ
	トイレトP トーヨ タイニ- 150m 6R(107mm幅)		パック	オープン	
	DC 底板	BMダストカート(大・小・ミニ)用	マイ	オープン	(株)サンワ
		スタンディングカート(大・小)用	マイ	オープン	
ダストカートY-1(大・小)用		マイ	オープン		
6	コントロール スポンジハンパー	(4個入)	セット	4,200円	山崎産業(株)
	クリアリコーティング	500mlスプレーボトル付	ケース	オープン	(株)リンレイ



装栄に対するご意見は

装栄目安箱

meyasubako@sohei-net.co.jp



かわら版に関するご意見は

かわら版

kawaraban@sohei-net.co.jp



友だち絶賛募集中!

LINE公式アカウント

@542kaoun

装栄株式会社


<https://www.sohei-net.co.jp>

大阪本社 〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号
 TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
 京都支店 〒601-8174 京都市南区上鳥羽清井町266
 TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
 九州支店 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
 TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
 四国支店 〒761-0311 香川県高松市元山町1231-1-2B
 TEL087-865-6575 FAX087-865-6577