

装栄株式会社  
URL:<http://www.sohei-net.co.jp/>  
**SOHEI**

# かわら版

VOL.106  
11・12月号  
2017年  
11月1日発行

●発行所／編集者：装栄株式会社 管理本部

〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号 TEL(06)6584-1791 FAX(06)6584-1793

## INDEX

1. 第55回装栄セミナー報告
2. ウィルス対策用アルコール紹介
3. コニシ/東栄部品/長谷川工業商品紹介
4. TOWA商品紹介
5. スリーエム/シーバイエス商品紹介
6. プロシオンジャパン商品紹介/年末お掃除お役立ち情報
7. 私のお勧め商品/私の商品レポート
8. S.Hクロスワード/装栄休業日のご案内/掲載商品案内

1. オーボットLite・ツインフォースLS38Li
2. ノロスター/ユーピコールノロV
3. ダスタークロス/アブゾーベントパウダー/スカイラダー
4. ウォーターボールを用いた純水クリーニング
5. 高耐久ふきんNo.2012/S20
6. エキストリームカーペットクリーナー/各種カビトリ剤
7. ミキヤしゃらく

秋晴れの心地よい季節となり、皆様におかれましては「健勝のこととお慶び申し上げます。

10月5日、本社セミナー会場を飛び出し、新大阪丸ビル別館にて第55回装栄セミナーを開催いたしました。多くの来場者の方々が足を運んで下さり、紙面にて改めて御礼を申し上げます。

今回のセミナーでは主役である「オーボットLife」、「ツインフォースLS38Li」に加え、将来に向けて安定した仕組み作りのご提案というテーマに沿って進められました。



ここ数年業界の課題になつてゐる慢性的な人材確保の困難度は現在どの企業様に於いても頭が痛い悩みだと思います。しかし一步前へ足を踏み出し、必要な資材を投資する事で改善される事もあるのではないかでしょうか。特に近年、リチウムイオンバッテリーの飛躍的進化に伴い、清掃機器のコードレス化が「標準」の世の中が近づいて来ています。未だバッテリー製品といえども、従来のニカドバッテリーを基準としたイメージが拭いきれないとは思いますが、皆様へは先ずコードのない作業が如何に利益をもたらすかを検討してみてはいかがでしょうか。

さて、今回のセミナーではあのオーボット

## 第55回装栄セミナー報告



インテックスソリューション  
オーボットLife

がついにコードレスを発売したという事で期待に胸を膨らませ多くの方が来場下さいました。午前1回・午後2回と計3回講習会を開催し、講師であるインテックスソリューションの西村氏・中村氏の熱い講習内容に耳を傾けている姿が印象的でした。実際にコードレス化されたオーボットを動かし、コードがない事がこんなにも作業を楽にするのだという実感が湧いたのか、早速自分の作業現場に置き換えて、作業導線を組むイメージを膨らませているのであります。どう様子が見て伺えました。既にオーボットが数年来において、導入企業様に利益をもたらしたのは言うまでもありません。さらに「コードレスになる」というのは単純に作業を楽にするだけではなく、間違いない人を減らしても時間内に作業を終了することが可能になるという事ではないでしょうか。またオーボットという機械は簡単に誰でも一定の品質で作業を行う事が出来ます。カーペットのみならず、ハードフロアや大理石の研磨など多種多様、様々なシーンで使用が出来ます。オーボットを既に持っている企業様、これから導入を検討してみようかという企業様、実際の現場でこの「オーボットLife」を試してください。



蔵王産業  
ツインフォースLS38Li

「オーボットLife」「ツインフォースLS38Li」はこれだけ魅力のあるマシンです。もちろん安い買い物ではありません。しかし、このマシンにて削減できる事を考えた時、本当に高い買い物なのでしょうか?投資をせずに企業を発展させていくのは非常に困難な時代になりました。まだビルメンテナンス業は人に頼らざるを得ない所が多くあると思います。しかし、冒頭に申し上げましたとおり、その人材が確保できない危機的状況に置かれております。そんな時こそ少し機械の力に頼つても良いのではないでしょうか。

最後になりますが、デモ等は遠慮なくお掛けください。そして装栄に頼つて下さい。全力でバックアップ致します。

## 当社最高機能アルコール『ノロスター』のご紹介

いつも大変お世話になつております。株式会社ニイタカ大阪営業所の藤田です。

今回は、9月1日に新発売させて頂きました、ウイルス対策用アルコール『ノロスター』をご紹介させて頂きます。

皆様、突然ですが、「効く」と「ちゃんと効く」は同じでしょうか。

昨年、厚生労働省が発表した調理施設向け

のマニュアルの中で、ノロウイルスの対策に一部のアルコールが効果的だと発表がありました。

従来では、効果が無いと言われていたアルコールが、現在は予防に対して効果的だと公に認められました。ただし、汚物処理には次亜塩素酸ナトリウムでなければ効きません。しかし、感染要因の7割以上は感染者からの接触感染です。ノロウイルスの予防に最も効果的なのは日々の除菌、つまりは予防です。検証には様々な方法がありますが、試験用ウイルスのネコカリシウイルスとマウスノロウイルスの両方に効果がある薬剤の使用を、厚生労働省が公定書で、同様にアメリカ疾病予防センター（CDC）が推奨しております。



【液性】弱酸性  
【使用方法】原液  
600mℓ×12本入り

【液性】弱酸性  
食品添加物タイプ  
600mℓ×12本入り

是非一度、厳しい皆様の目で、ご評価頂ければ幸いです。200mℓサンプルのご用意もありますので、まずは一度お試し下さい！食品添加物タイプですので、安心して食品が触れる食器やまな板、包丁、手すりやドアノブなど至る所にお使いください。無色のため、容器まわりやスプレーボトルに色が付着することもありません。

『ノロスター』①20ℓ ②5ℓ×4本 ③

大阪府立大学との共同研究で、抗ノロウイルス効果を有し、安全に使用できる食品素材・食品添加物の探索を行いました。その結果があり、水で8倍に薄まつても効果を發揮します。

現場は必ずしも清掃が行き届いている、とはいえない場合・状況が多いため、当社はこの結果にもこだわりました。ノロウイルスはほんのわずかな量で感染します。そのため、いろんな状況、いろんな方が使つても「ちゃんと効く」必要があります。もちろん、今話題になっているO・157にも効果があり、水で8倍に薄まつても効果を発揮します。

今日は攝津製油株式会社商品の「ユーピコールノロV」のご紹介をさせていただきます。こちらの商品は食品添加物のアルコール製剤です。

大阪府立大学との共同研究で、抗ノロウイ

ルノロV」はノロウイルスに対する効果も確認してきました。

ブドウ種子抽出物配合液（試験液）とウイルス液とを1:1の作用条件で、ノロウイルス代替えウイルスであるネコカリシウイルスを用いた感染価測定法による効果の確認に加え、RT-PCR法によるノロウイルスに対する効果も確認しております。

「ユーピコールノロV」はノロウイルスに対して不活化効果のある「殺ノロウイルス組成物」で特許を取得しております。また、本商品は食品素材（ブドウ種子抽出物）と食品添加物のみで構成されており、加熱が困難な物品に対しても、安全かつ簡便に使用が可能です。

年間通して活躍しますし、特に冬場のウイルス対策に最適の除菌剤で、トイレのドアノブや調理器具・フロア廻りまで幅広くお使い頂けます。飲食店から食品工場、抵抗力の弱いお子様やお年寄りのいる施設などにも最適な商品になります。

## ダスタークロス紹介



幸商事株式会社大阪支店 橋本 剛

### 【液性】弱酸性

いつもお世話になつております。幸商事株式会社の橋本と申します。

## ユーピコールノロVのご紹介

株式会社ニイタカ  
大阪営業所 藤田 啓統

つまり、国内的にも世界的にも推奨されている基準をクリアしているという事です。現時点で、両ウイルスに効果があると証明できて、かつ利便性の高いウイルス対策アルコールは当社だけです。利便性が高いという理由ですが、厚生労働省の試験方法と同様に、ノロスターと検査ウイルスを混ぜた肉エキスを9:1の割合で混合し、減少効果を試験しました。ノロスターは汚れの存在下で両ウイルスを10万分の1にまで

クラスの集塵力を誇っています。是非ともお試しください。

静電気により立ち上がった毛足（ポルベックダスタークロス）

姫路営業所

通常の繊維

ポルベックダスタークロスHRの繊維（バネ状ファイバー）

株式会社コニシ 安田 昇平

**アブゾーベントパウダーの意外な使われ方**

平素は弊社製品をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。今回は即効性水分吸収剤『アブゾーベントパウダー』を用いたおもしろい灰皿清掃の方法をご紹介させて頂きます。

アブゾーベントパウダーは、おう吐物や血液にパウダーを振りかけて水分を吸収し、ゼリー状に固めて処理をする粉です。また、パウダーに柑橘系の香りが付いていますので、嫌な臭いも緩和できる特長があります。今回はそのパウダーを灰皿清掃に利用致しました。

**清掃方法は3ステップ（1分）です。**

- ①灰皿にパウダーを入れる
- ②棒で混ぜる
- ③ゴミ箱にポン

長谷川工業株新商品  
「スカイラダー」紹介

商品名：アブゾーベントパウダー  
容 量：450グラム  
定 價：4,100円

東栄部品株 福島直人



アブゾーベントパウダー  
（450g）



トランクにも収納でき室内でも使用場所を選べません。

脚幅を56cmと広く設計することで横倒れを防止し、支柱が四角形状なので、はしごのネジレを軽減しロックピンの外れも防止できます。

伸長すると自動的にロックがかかり、解錠はロックピンを引っ張るだけ。

完全国内自社生産でメンテナンスもスムーズに対応可能となっております。（他にも全長4.9m（縮長96cm）、5.9m（縮長1.05m）も取り揃えております。

メリット①清掃時間の短縮。メリット②ザルやバケツが不要。メリット③嫌な臭いの軽減。注意点は入れるパウダーの量です。パウダーやの量が少ないと水っぽくなりますので、1リットルの水に対して10g以上のパウダーを入れて下さい。パウダーは大きさじスプーン1杯で12gですので、灰皿内の水の量に合わせて適量を入れて頂ければ、と思います。

フードコートの飲み残しの処理にも利用できます。日常清掃の時間短縮のアイテムとしてご検討頂ければ幸いです。

長谷川工業株新商品  
「スカイラダー」紹介

商品名：スカイラダー  
容 量：450グラム  
定 價：4,100円

東栄部品株 福島直人

長谷川工業株式会社 大阪支店 岩佐 浩且

**【ウォーターポールを用いた純水クリーニングについて】**

ガラスクリーニングは、非常に高い技術を要します。一見簡単な作業に見えますが、実は非常に高い技術を必要とする作業です。技術が未熟な方が作業を行うと、スジが残ったりしてしまいクレームとなることが多々あります。そんなガラスクリーニングを如何に簡単に行なうか・これを解消する方法と一緒に行なうかが問題になります。純水の場合は“不純物”が含まれないため“ウォータースポット”的な発生が抑えられ、同時にスクイジー作業無しで「洗い流し作業」が可能となります。更に、純水の大きな特徴でもある「汚れを抱き込む性質」がケミカルの使用を極力抑えることにもつながります。

この度、高さを調整できるコンパクト1連は「スカイラダー」を新発売しました。スカイラダーは全長3.9m、縮長高さが88.2cmとコンパクトなサイズで乗用車の

洗い流し作業&汚れを抱きこむ性質？純水には不純物が含まれておりません。洗浄後にしつかりと“すぎ”を行い、汚れを洗い流すことで作業を完了する事ができます。また、その際に純水は汚れを抱き込みます。

もうとします。これは、純水自体が自然界には存在しない物で、非常に不安定な状況にあるからです。不安定故に、汚れを引き込み安定しようとします。

【純水を精製する工程】  
“純水”を精製する工程は以下のようない法があります。特殊なフィルターを用い、水道水をフィルターに通すことによって“純水”を精製します。また、精製する工程は主に2種類あり、それぞれメリットとデメリットが存在します。

◆R.O.方式による純水精製  
R.O.フィルターを用い純水を精製します。皆様もよく耳にしたことがある“逆浸透膜フィルター”と呼ばれるフィルターで、一般家庭でも家庭用浄水器（ビルトイン式）に使用されているフィルターです。非常に繊細なフィルターで“浸透圧”を用いて水道水をろ過し純水を精製します。

◆D.I.方式による純水精製  
D.I.フィルターを用い純水を精製します。あまり聞きなれない名称ですが、レジンと言葉樹脂製の粒々のフィルターに水道水を通して、イオン作用により不純物を吸着して純水を精製します。

◆メリットとデメリット  
R.O.方式、D.I.方式には前記したようにメリットとデメリットがあります。

通常R.O.方式の純水精製装置には、R.O.以外

のフィルターも使用されており、D.I.単体の純水精製装置より高度な純水が精製できる。R.O.フィルターは、非常に高性能なフィルターのため、使用する元水が少々汚くても濾過する事ができる。R.O.フィルターを用いることにより、筐体をコンパクトにすることができる。

◆R.O.方式のデメリット  
R.O.フィルターは、浸透圧を利用するためポンプで圧力をかけて水道水を送ります。そのため、電源が必要となります。

逆浸透膜フィルターの構造上、常に塩類濃度の高い水を排出しなければならないため“捨て水”が出る。

◆D.I.方式のメリット  
R.O.方式とは違い、レジン樹脂によるイオノ交換で純水を精製するため、水圧低下が起きないためポンプが不要となる。

◆D.I.方式のデメリット  
タンク内のレジン充填量により、精製できる純水の量が決まるため、より多く純水を精製する場合はタンクが大きくなり、重量も増える。使用する元水が汚いとフィルターへのダメージが大きい。

【ウォーターポールについて】  
ウォーターポールを用いる事で、高所のガラスクリーニングに於ける安全性の向上、作業効率の向上などが挙げられます。但し、一言でウォーターポールと言つても様々な種類があり、どれを選択して良いか迷うところもありますが、ウォーターポール選びで重要なポイントは3つです。

①ポールの長さ

使用する状況や場所により選択肢が変わります。必要とする長さは？

## ②材質

昨今ではウォーターポールの材質も様々な物があります。重たいポールを使っていたのでは作業効率の向上は望めません。可能な限り軽量なポールを選ぶことをお勧めします。

③何が一番重要か？

重量？丈夫さ？それともコスト面？その辺のバランスを考えて導入することが重要です。

◆ポールの長さについて

ウォーターポールの導入に於いて非常に重要な部分です。クリーニング対象ヶ所に届かなければ全く意味がありません。しかし、必要な長さを求めるにあたり以下の注意点があります。

対象物の高さ＝ポールの長さではない

対象物の高さが10mだからと言ってポール自体の長さも10mで良いとは限りません。何故ならば、作業するに当たりポールを垂直にして作業することは無いからです。

ある程度の角度を要しますので「高さ+2～3m」は最低必要となってしまいます。

材質は安価な物ほど重くなる

ウォーターポールは、主に以下の材質の物があります。アルミ製、グラスファイバー製

グラスファイバー&カーボンの混合、カーボン製、高強度カーボン製などが挙げられます。それにメリットとデメリットがあります。

●アルミ製

メリットは安価。デメリットはアルミパイプを使用しているため、柔軟性に乏しく変形しやすい。また、折れ易く、接続部分の強度に難あり。

●グラスファイバー製

メリットとしては、比較的安価な部類に入

るがアルミ製ほど安価ではない。デメリットは、軽量だが剛性に乏しく“しなり”が大きい。10mを超える長い物は構造上無理がある。

●グラスファイバー&カーボンの混合・カーボン製・高強度カーボン製

混合素材は、カーボン単独素材に比べ比較的安価ではあるが、カーボン・高強度カーボンは、高価。

しかし、高価になるほど長時間の使用にも疲れにくく、しなりも少なく扱い易い。

10mを超える長さであっても、驚くほど軽量で、操作性はバツグンです。

※使用状況・コストなどを総合的に考えて材質を選択する。（弊社ではアルミ製は欠点が多いので取り扱い無し）

以上を踏まえた上でウォーターポールの長さと材質を決めるのが良いと思います。



これまで説明してきましたように“ウォーターポール”を用いた純水クリーニングの資機材選びは、使用する現場に合わせることが重要です。純水精製機は“使用する元水”が非常に重要です。

180PPm以上の水を元水で使用するなら“R.O.方式”をお勧めします。(計測にはポータブル式のTDSメーターが必要となります)

“D.I.方式”は比較的不純物の少ない元水で使用する事をお勧めします。

ウォーターポールは、作業する高さプラス2~3mが標準的とれます。(状況により違いますのでご相談下さい)

ハシゴや脚立の高さはカバーできますが、全ての高さがカバーできる訳ではありません。プランコ作業必須の現場はプランコ作業を行う必要があります。

ウォーターポールとプランコ作業の線引きをし、必要な資機材で作業を行うようにしてください。

株式会社TOWA

龍野 繁幸

**3M スコッチ・ブライ特  
高耐久ふきんN.O. 2012年末年始ご挨拶用**

**期間限定販売ご案内**

この度、「3M スコッチ・ブライ特 高耐久ふきん N.O. 2012 年末年始ご挨拶用」で期間限定販売します。年始のご挨拶まわりの品物として最適です。また、オーダーメイドで御社名を熨斗紙印刷サービスで承ります。

◆NO.2012製品特徴

①高いクリーニング性能・一般繊維の1/4ほどの極細繊維(マイクロファイバー)を採用。さらに細かく分割し、その細かく鋭いカドが汚れを押し伸ばさずにかかります。

②高い耐久性・耐久性の高い繊維(ナイロン・ポリエスチル)を使用し、長い繊維を編みこんで製造しました。

③お求め安い価格・3Mのグローバルな調達・製造ネットワークを活用。

N.O.2012は様々なシーン(水まわりや食器、ガラスや鏡、金属面、テープルや什器、オフィス、自動車)でお使いいただけます。

#### ◆熨斗サービス企画内容

個装単位で社名入りの熨斗紙を巻いて出荷します。オーダーメイド特別対応ですが、価格はそのまま。

オフィス回りのお掃除道具として受け取られた方にも喜ばれます。

#### 【ご発注に際して】

- ① 最低発注ロット
- ② 通常タイプ(青・赤・白)は2ケース(100枚)以上
- ③ 50枚単位で受注
- ④ ロングタイプ(白)は1ケース(120枚)以上
- ⑤ 120枚単位で受注

#### ・受注単位

- ① 通常50枚単位での受注
- ② ロングタイプ(白)は120枚単位での受注
- ③ 受注より約4週間で納品
- ④ 発注の際は熨斗紙に印字する①表書②社名を備考欄にご記入ください。
- ⑤ 表書: 御年始、御年賀、粗品、無地など

※受注後、デザイン校正データをお送りしますのでご確認ください。  
【受注期間】  
通常タイプ(青・赤・白) 220円/枚  
ロングタイプ(白) 480円/枚



## 20インチ振動型自動床洗浄機『S20』発売のご案内

大阪支店 小澤享一

スリーエムジャパン株式会社 中本でございま

す。

近年、床材の変化に伴い、メンテナンスにおける問題も多種多様になってきました。なかでもセラミックタイルにおいては、出荷量の増加とともに鏡面仕上げ・艶消し仕上げなど種類も増え、汚れが取れないと苦労されているケースを良く耳に致します。

今更言うまでもありませんが、セラミックタイルはタイル表面に「微細孔」があり、その「微細孔」に入った汚れが日々の清掃で取りきれず、美観が損なわれていきます。そこで今回ご紹介させていただくな

『S20』は、微細孔やエンボスなど、ディスクタイプでは取りきれなかつた所で能力を発揮する自動床洗浄機でございます。

①高速微振動回転による洗净力

高速微振動回転により、微細孔・エンボスに入った汚れをかき取り、美観を維持します。パッドが全面接地のため、床面に対しても均一に洗浄

一に当たり、洗净ムラを減らします。

③加压調整機能  
加压調整機能により、洗净パッドの負荷をコントロールできるため、汚れの状況に応じた洗净で床を管理し、剥離周期を伸ばすことができます。

④充実したブラシ・パッドのラインナップ密度・太さの違う2種類のブラシと何十億の人工ダイヤモンドを配合した6種類のダイヤモンドパッドで床材・汚れに応じた洗净、またワックス床の維持管理が可能となります。

従来のディスクタイプは低速回転で表面にこびりついた頑固な汚れを物理的に除去する能力に対し、振動型自動床洗浄機は高速微振動回転で微細な所に入りこんだ汚れをかき取り、効果的に除去します。

※充電器とバッテリーは別売となります。



製品仕様  
【製品名】『S20』  
【清掃幅】20インチ(510mm)  
【ブラシ回転数】2,200 rpm  
【パッド圧】標準: 3.4 kg/加圧: 4.5 kg  
【走行速度】前進・後進: 0~7.0 km/h  
【タンク容量】清水: 40 L/汚水: 48 L  
【作業生産性】2,100 m²/h  
【連続稼働時間】2時間  
【重量】18.6 kg(バッテリー含む)  
【サイズ】L 111 x W 53 x H 100 cm

以上、簡単ではございますが、新製品のご紹介となります。使用方法や製品・付属品など詳細は、担当営業までご照会頂ければ幸いです。

セラミックタイルやエンボスのある床の洗净に、またワックス床の光沢維持管理に是非ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

シーバイエス株式会社

中本 修平

## 私のお勧め商品 『エキストリームカーペットクリーナー』

朝夕は寒気がひとしお身にしみるようになりましたが、皆様益々ご健勝のほどお喜び申し上げます。平素は格別なご高配を賜り誠に有難うございます。

さて、今回ご紹介させて頂きます商品はプロシオンジャパンより発売されております。「エキストリームカーペットクリーナー」です。



エキストリーム  
カーペットクリーナー

厨房から持ち込まれるような油汚れにも抜群の効果を發揮します。

そして何より、安全性抜群です。米国での数々の環境規格の承認を受けておりま

す。また、商品カタログに、赤ちゃんがボトルを噛んでいる画像が使われているのは、

安全性に絶対の自信を持っている為です。

既に幾つかのお客様で正式採用頂いておりますが、中でもカーペット洗浄専門のお客様からの評価が特に高かったです。その理由をお聞きすると、先に述べさせて頂きました特長により、作業時間が30%程早くなつたという事です。



画像提供 (有)まこと美装様

## 年末のお掃除お役立ち情報

2017年も気がつけば、残りあとわずか…。そして、私にあるかわからせんが、冬のボーナスまであとわずか…！お目にかかります、大阪本社・営業サポートの松島です。この記事で明暗分かれます！

装栄株京都支店  
北野 晋平

### 年末のお掃除お役立ち情報

放置時間は約30分、どうぞご覧あれ！！

結果  
①泡の付着がよかつた。しっかりと滞留してくれました。

②ジェルタイプ恐るべし。扱いやすすぎた！  
③泡切れがはやく、うまく付着しなかつた印象。

④③と同じ印象。泡の付着が悪かつたから反省。


さらっと短時間で、このような結果が出ました。4種類の洗剤を一気に使ったので、少々クラックきましたが、単品(③がとくに)でしたら匂いもひどくはありません。※使用上の注意にはどの製品も防護メガネとマスクの着用を書かれています。

普段まったく掃除しない私だからこそこの感想としては、汚れに対してしつかりと付着してくれたジェルタイプが扱いやすかったです。塗布後の感動も一際！！思わず「うおー」と声を出しまいました。

また、残留洗剤分が無くなつた後は、再汚染もしにくくなり、オーナー様もとてもお喜びになられたそうです。

既に取扱いを始めてから1年程経ちますが、ご採用頂きましたお客様には、大好評を頂いております。

自信を持ってお勧め致します。是非一度、お試しいただければと思います。



この製品は、私が過去に取り扱つてきた数々のカーペット洗剤の中でも最も理想的な洗剤です。ありとあらゆるカーペットの汚れに対応しており、カーペットの洗浄業務はこれ1本で完了します。

以下にこの洗剤の特長を記します。  
希釈倍率は全ての汚れで30倍希釈のみです。

界面活性剤を使用しておらず、有害な物質を残留させ無い為、 rinses 作業は不要です。

その為、作業中でも泡立ちませんので、汚れ落ちを確認しながら作業できます。

汚れ落ちは強力です。歩行導線もマイクロファイバーのパットを使用したプレウェット作業（ヤーンパット方式）で簡単に除去していきます。

ロードアイバーのパットを使用したプレウェット作業（ヤーンパット方式）で簡単

に除去していきます。

希釈倍率は全ての汚れで30倍希釈のみです。

たとえば、

①シーバイエス・カビクリア（泡タイプ）

②鈴木油脂工業・カビ取り一発（ジェル

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

30th



初めまして。九州支店の佐々原です。  
今年3月に入社し、ふと、気づきますと  
早いもので、7ヶ月の月日が流れており  
ました。

今回、初めてかわら版誌上で皆様に商品  
をご紹介させて頂くにあたり、何をご案  
内しようかとかなり悩みました。星の数  
ほどある様々な商品。その中でも、私が  
心を撃ち抜かれたのはミヤキの「しやら  
く」です。

ちゃんと使えば、しっかりととした結果が  
出たのでしおうが、何せど素人のこの私  
のこと、自分不器用ですから・・・お許  
しください。

まさに劇的ビフォーアフターな一日でした。ぜひ、お試しになってはいかがでしょ  
うか。では、またお会いできる日まで、  
ごきげんよう!!

装栄株大阪本社  
松島弘樹

## 私のお勧め商品 (ミヤキ・しやらく)

ガラス、鏡にこびりついた油膜、水垢、  
うろこ、シリカスケールを落とせる超微  
粒子研磨剤です。

粗めは温泉ガラス等の頑固な水垢除去に、  
極細は鏡の仕上げにと用途に応じて様々  
な使い分けができます。付属のたわしに  
「しゃらく」を付けて十分に磨き、水で流  
して拭き上げる。作業はこれだけ。その  
効果は絶大なるものです。

また、ガラスや鏡の他、衛生陶器・御影石・  
大理石やステンレス等金属の鏡面仕上げ  
にも使え様々な場面でお役に立てるかと  
思います。

但し、表面処理加工されたガラスや鏡・  
プラスチック製品やメッキ製品には使用  
できませんので、ご注意願います。

仕様  
商品名：

・しやらく 並・粗め 380g  
・しやらく 細め・極細 250g

標準小売価格：4,600円



## 私の商品レポート

装栄株九州支店  
佐々原涼

日増しに寒さが身にしみるようになりま  
した。大阪本社営業サポート碇野（いか  
りの）と申します。

この度、かわら版の一記事を書かせてい  
ただくこととなりました。拙い文章かと  
は思いますが、よろしければ最後までお  
付き合いください。

恥ずかしながら、入社する前までは“ビ  
ルメンテナンス業界”的存在すら知らな  
かった私がこの十一月で装栄に入社して  
150m巻の長尺トイレットペーパーに  
変えてみました。今までには営業さん方が  
話していた、「長尺ものは付け替えの頻度  
が下がるから楽」を実感として体感でき  
ました。

まだまだ三年なので商品知識があるとは  
言えませんが、今回のように、自分でも  
使うことのできる商品などは実際に使用  
してみて、その感想を持ってお客様にわ  
かりやすく商品説明ができるように、日々  
業務に励みたいと思います。

装栄株大阪本社  
碇野愛子

から三年目を迎えます。ビルメンテナン  
ス用品と言つても、ハト用の忌避剤やエ  
スカレーター清掃用品など様々な商品が  
あることに初めは驚いていましたが、入社  
後二年目くらいから、以前より変わった  
行動をしている自分に気がつきました。  
それは、駅の構内やビルなどを清掃して  
いる清掃員の人が持っている清掃用具に  
目がいき、ショッピングモールや百貨店  
のトイレについている便座クリーナーは  
メーカーの○○さんものか・・・と見て  
しまうことです。また量販店などでは、  
弊社倉庫でもよく見るCXSや花王、リ  
ンレイ等の同じ商品がおいてある事に気  
が付くようになりました。

他の社員と話していくてもわかつたのです  
が、同じ行動をしてしまう社員が多く、  
一種の職業病みたいなもののようにです。  
そんな私ですが、最近は見ているだけで  
はなく、今さらながら自分でも使ってみ  
ようと思い、手近なところで、スーパー  
やドラッグストアで買っていた安いトイ  
レットペーパーを取り扱っている  
やドラッグストアで買っていた安いトイ  
レットペーパーを弊社で取り扱っている  
150m巻の長尺トイレットペーパーに  
変えてみました。今までには営業さん方が  
話していた、「長尺ものは付け替えの頻度  
が下がるから楽」を実感として体感でき  
ました。

まだまだ三年なので商品知識があるとは  
言えませんが、今回のように、自分でも  
使うことのできる商品などは実際に使用  
してみて、その感想を持ってお客様にわ  
かりやすく商品説明ができるように、日々  
業務に励みたいと思います。

S H クロスワード

作・植田豊正

二重マスを並べ替えて出来る言葉は何でしょう

2017年 11月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3 祝日	4 休業
5 休日	6	7	8	9	10	11 休業
12 休日	13	14	15	16	17	18 休業
19 休日	20	21	22	23 祝日	24	25 休業
26 休日	27	28	29	30		

2017年 12月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2 休業
3 休日	4	5	6	7	8	9 休業
10 休日	11	12	13	14	15	16
17 休日	18	19	20	21	22	23 祝日
24 31 休日	25	26	27	28	29 休業	30 休業

2018年 1月						
日	月	火	水	木	金	土
	1 祝日	2 休業	3 休業	4 休業	5	6 休業
7 休日	8 祝日	9	10	11	12	13 休業
14 休日	15	16	17	18	19	20 休業
21 休日	22	23	24	25	26	27 休業
28 休日	29	30	31			

※12月29日～1月4日の7日間冬季休業を取らせて頂きます。ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

— 揭載商品案内 —

ページ	商品名	容量(サイズ)又は形式	単位	標準小売価格(税抜)	メーカー(発売元)
1	オーホットLiFeLi 本体 (バッテリー&チャージャー)		台	1,200,000 円	インテックスソリューション(株)
	ツインフォースLS38 本体 (バッテリー、充電器)		台	258,000 円	蔵王産業(株)
2	ノロスター 600ml		ポン	オープン	(株)ニイタカ
	ノロスター 5L		ポン	オープン	
	ノロスター 20L【BIB】		ハコ	オープン	
	ユーピーコール ノロV 600ml		ポン	オープン	
	ユーピーコール ノロV 5L		ポン	オープン	
	ユーピーコール ノロV 20L【BIB】		ハコ	オープン	
2-3	ホルヘックタスタークロス45	130枚×3ロール	ケース	22,500 円	コニシ(株)
	ホルヘックタスタークロス60	100枚×3ロール	ケース	22,500 円	
	ホルヘックタスタークロス HR-60	50枚×6ロール	ケース	26,400 円	
	ホルヘックタスタークロス HR-90	40枚×6ロール	ケース	31,200 円	
3	アブゾーベントハウター 450g		ポン	4,100 円	東栄部品(株)
	スカイラスター LS-39		キャク	66,000 円	
	スカイラスター LS-49		キャク	116,000 円	
	スカイラスター LS-59		キャク	130,000 円	
5	スコッチライト高耐久ふきん No2012年末年始ご挨拶用	通常タイプ(青・赤・白)	ケース	11,000 円	スリーエムジャパン(株)
		ロングタイプ(白)	ケース	5,760 円	
5	CXS S-20 本体		台	1,500,000 円	シーハイエス(株)
	CXS S-20 用充電器		台	134,820 円	
	CXS S-20 用バッテリー(2個)		セット	116,500 円	
6	エキストリーム カーベットクリーナー 3.79L		ポン	オープン	プロシオンジャパン
	しゃらく(並・粗め) 380g		ポン	4,600 円	
7	しゃらく(細め・極細) 250g		ポン	4,600 円	(株)ミヤキ

11月・12月・1月の休業日のご案内