

装栄株式会社

URL: <http://www.sohei-net.co.jp/>

SOHEI

かわら版

VOL. 124
11・12月号

2020年
11月1日発行

●発行所／編集者：装栄株式会社 管理本部

〒550-0026

大阪市西区安治川2丁目1番4号

TEL (06) 6584-1791

FAX (06) 6584-1793

INDEX

1. マキタ商品紹介
2. 検温器/スリーエムジャパン株式会社商品紹介
3. キッコーマン/株式会社ニイタカ商品紹介
4. アマノ株式会社/日本サニパック株式会社商品紹介/私のお勧め商品
5. 長谷川工業株式会社商品紹介
6. ウィルス抗菌テープ商品紹介/手袋商品案内
7. 我が町自慢おすすめスポット案内/コバちゃん
8. 装栄LINEアカウント案内/装栄休業日のご案内/掲載商品案内

- ：アップライトクリーナーVC560DZ
- ：A I 赤外線カウントメーター/除菌剤
- ：ルミテスターsmart/ニューノーマル洗剤
- ：コネクテッドタイムレコーダー/消臭袋/ダントツカバー-SG
- ：コンパクトローリングタワー
- ：アキレスウィルセーフ/エラストマー手袋

特徴…
①作業性の向上・事故の削減
マキタ18Vバッテリー（別売り）を2個搭載して稼働します。
カーペット清掃で大きな作業負担になっていた、電源コード捌き・電源コードの



そんな中マキタから、清掃効果もさることながら、現状のカーペット清掃の作業負担の軽減に寄与できるバッテリー式アップライトクリーナーをご紹介します。
今まで作業負担になっていた、清掃作業時のコード捌きや電源コードの差し替え作業、清掃後のコードのあと片付けもこちらのマシンであれば不要になります。
充電式アップライトクリーナーVC560DZ
定価¥64,000（税別）
＊バッテリー・充電器別売り

いつもお世話になっております。平素はマキタ製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
本年は新型コロナウイルスの影響により、ビルメンテナンス業者様も、昨年とは異なる業務・作業が多く発生し、生活様式だけではなく、業務内容も【ニューノーマル】になってきているのではないかと思います。

マキタ充電式アップライトクリーナー VC560DZ

抜き差ししの作業から解放され、作業時間・作業者の疲労軽減につながります。また電源コードで足を引っかけるといった事故も無くなります。また伸縮ホース・アルミパイプを標準装備していますので、壁際や部屋の隅など細かい場所も清掃が可能です。



②AC電源コード式と同等のゴミ取れ性能
VC560DZは『均一に連続して床面に当たるブラシ』を採用し、カーペット奥のゴミの取りこぼしを低減します。4列V字ブラシを採用することで、外側のごみを左右均一で中央に集め、中央の吸引口から効率よく吸引されます。

③メンテナンス性

アップライトバキュームでよく発生する、毛髪やカーペットの遊び毛の絡みですが、放置しておくと、ブラシへの過負荷につながり、定期的なブラシメンテナンスが必須になります。VC560DZは、工具なしで、ブラシの取り外しが可能です。どなたでも簡単に日々のメンテナンスができる設計になっています。



④使用現場に配慮した仕様
VC560DZは回転ブラシ用モーターと吸引モーターを1基ずつ、モーターを合計2基搭載しています。静音モード使用時には吸引力を落とさずに、ブラシの回転数を落とすことで、57db（静音モード時）という低騒音を実現しています。

搭載しているモーターは耐久性の高いブラシレスモーターを採用。
加えて、ブラシの回転駆動にベルトを使用していません。アップライトクリーナーでよく発生するベルト切れによる、清掃のダウンタイムの発生を抑えられることができます。



ブラシレスモーター配置



HEPAフィルタ

また、清掃現場によってはHEPAフィルタ搭載機の使用を指定されている場合もあるかと思ひます。こちらのVC560DZはHEPAフィルタを標準搭載し、使用現場を選ばないマシンです。
バッテリーと充電器がセットになったパワーソースキットとの同時購入がおすすめです。
パワーソースキット1（BL1860B×2、急速充電器DC18RD、マックパックタイプ3）定価¥74,900
パワーソースキット2（BL1860B×4、急速充電器DC18RD、マックパックタイプ3）定価¥121,200
パワーソースキットSH1（BL1860B×2、充電器DC18SH、マックパックタイプ3）定価¥61,700

■VC560DZ製品仕様

・稼働時間(BL1860B×2個装着時)..
パワフル約30分・標準 約1時間・静
音約2時間

・吸込仕事率(W)..
パワフル85W・標準
50W・静音25W

・集塵容量..5L

・標準付属品..ラウンドブラシ・ロングサッ
シノズル・HEPAフィルタ

VC560DZのデモ機をご準備させてい
ただいております。コードレスによる清掃
効率アップ、マキタ18Vバッテリーの共
有化による現場での使い勝手の向上をご体
感いただけます。

コロナ禍でビルメンテナンス業者様におか
れましては、負担が増える中ではありません
が、マキタはバッテリー清掃機器の展開で、
作業負担の軽減と使いやすさの向上を目指
していきます。

(株)マキタ

大阪営業所 灘本 秀二

簡単・便利・安心の三拍子

AI赤外線カウントメーター

いつもお世話になっております。ご無沙
汰しております。大阪営業担当の岩坪でござ
います。急に冷え込んだり、かと思えば
暑さがぶり返したり、女心と秋の空とはよ
く言ったもの、いや元々は「男心と秋の空」
が江戸時代に生まれた言葉で、大正時代に
イギリスのことわざ「女心と冬の風」の影
響を受け表現が徐々に変化したともいわれ
ているらしいです。だから「女心と秋の空」
は少なくとも私には当てはまりません。話
がそれましたが、果たして今年の秋はちゃ
んとやってくるのかな、というような天候

の続く昨今の日本、コロナ禍の行楽シーズ
ンは果たしてどうなるのか気になるところ
ですが、食欲の秋の方が気になる私は
GoToイートをつる活用で過ごしたいと
思います。しかしこれからコロナウィルス
に加えインフルエンザも流行してくる時期
ですので感染予防、体調管理には十分お気
をつけください。

さて、皆さまコロナ対策は万全でしょう
か？検温、消毒、検温、消毒、検温、外
出すると何度となく繰り返される検温と消
毒、ある意味慣れてきてしまっている自分
がいるのですが、煩わしいものでもありま
すよね、手指の消毒をして額に温度計をあ
てる、何とか簡略化できないものか、場所
によってはサーモグラフィカメラなどを利
用した検温をされている施設などもありま
すが、値段が高い！桁が一つ二つ上がつて
しまいます。この不安定な景気の中ですが
にそこまでの投資は二の足を踏んでしま
います、そこでこの度ご紹介したい商品は
「AI赤外線カウントメーター」です。



この商品のすごいところは安いです！
じゃなくて検温と手指消毒が同時に行える
というところ！非接触なのでどこにも触
れることなく消毒までできるとうすぐれも

のです。アラームを設定することで、任意
の設定温度(37度〜38度の間)を超え
るとアラームが鳴るようになっています。
真ん中にあるアルコール噴霧機にもセン
サーがついており、本体下に手をかざすこ
とでアルコールが噴出されます、回数も一回
二回と設定することが可能です。またジェ
ルタイプでも使用可能となっております。

使用方法としては
①額を温度測定器に近づける。センサー感
知範囲は5cmから10cm
②自動ディスプレイセンサーの下側に手のひらを
近づける。

操作は超シンプルです。見た目も超シンプ
ル。価格はリーズナブル！

案内させていただいた先でもとても好評価
をいただいております。ぜひ、会社や介護
施設、学校、ホテル、飲食店、工場などの
入り口いかがでしょうか？弊社にデモ機
もございますので、お問い合わせの際は各
営業担当者によりしくお願いいたします。

ちなみに検温時以外は外気温と湿度を表示
して、やる気を見せてくれます。
※センサーの高さは調節可能です。

装栄株

岩坪 愛里

3M新商品

「タブレット型塩素系除菌剤」紹介

介護施設にもオススメな溶かすだけの除菌
剤

スリーエムジャパンは2020年9月、介
護施設や学校、病院、ビルメンテナンスな
どの事業所様向けに『3M溶かすだけタ
ブレット型塩素系除菌剤』の販売を開始
しました。

「ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム」が
約48.2%
配合されてお
り、高い除菌
効果が期待で
きます。
タブレット型
を採用してい
るため、計量
が不要です。
500mlの水
に1錠を入れ
るだけで簡単
に除菌剤が作れるため、濃度調整ミスを防
ぐこともできます。
硬質表面の除菌作業用に最適
用途としては、デスク、棚、階段の手すり、
ドアノブ、トイレなどの硬質表面の除菌用
として使用します。先に表面のゴミや汚れ
を取り除いてから、モップやワイプ、ポン
プ式ボトルなどを使って、2分以上濡れた
状態になるように塗布することが推奨され
ております。



除菌タブレットの主成分である「ジクロロ
イソシアヌル酸ナトリウム」は高い除菌効
果と対象物へのダメージの低さを両立し、
また可燃性が低く、保存性も高いことから、
備蓄用としてもオススメです。

さらに液性としては弱酸性(pH5.5-6.5)
にて床面のワックスに影響を与えません。
コロナ禍の中、安全対策の一環として一度
是非ご検討いただければと思います。

メーカー希望小売価格

1ボトル(200錠)12,000円(税抜)
スリーエムジャパン株式会社

小澤 享一

「ルミネスターSmart」 「紹介」

キッコーマンバイオケミファ株式会社の大野友美子と申します。

この度、弊社の衛生検査システム「ATPふき取り検査（A3法）」のご紹介をさせて頂きます。

近年、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、清掃における感染リスク低減効果が期待されています。きちんと汚れを落とすことは、菌やウイルスを除去することにもつながるので、汚れの中にある生物由来の物質ATP（アデノシン三リン酸）・ADP（アデノシン二リン酸）・AMP（アデノシン一リン酸）の3つの物質を指標としたATPふき取り検査（A3法）が注目されています。

ATPふき取り検査（A3法）とは、約10秒で簡単に清浄度を確認できる検査法です。

これまでは主に、衛生管理が重要な食品工場、飲食店の厨房、給食施設、また、感染対策が重要な医療施設で使用されていましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、最近では、オフィスビル、公共施設、宿泊施設の客室、スポーツジム等、環境衛生の強化目的で活用頂けるようになりました。厚生労働省のホームページ新型コロナウイルスに関するQ&A（令和2年7月29日時点版）では、飲食店などの集客施設においては、手がよく触れるところ、高頻度接触面に対して、定期的に清拭をすることが有効（抜粋）とあります。

具体的には、オフィスビルや公共施設では、トイレ（個室のドアノブ・便座・洗面所）、エレベーターボタン、ドアノブ、手すり等、宿泊施設では、トイレ、エレベーターボタ

ン、ドアノブ、手すりの他に、客室のテレビリモコン、電気スイッチ、洋服ハンガー、冷蔵庫の取っ手等、あらゆる手指高頻度接触部分の感染対策として検査が実施されています。

清掃後に目視でキレイになっていても、実際には目に見えない汚れが残っていることがあります。不十分な清掃が感染症の原因になることもあります。

「清掃した」だけでなく、きちんと「清掃できた」ことをATPふき取り検査（A3法）で確認し、清掃器具の「標準化」「見える化」することが、清掃における感染症対策としての第一歩だと考えています。

是非とも弊社製品をお役立て頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

10秒・簡単・高感度

保健所の衛生巡回でも使用！



ルミテスター Smart
右)ルシパック A3 Surface
左)ルシパック A3 Water

キッコーマンバイオケミファ株式会社

営業第2部 国内衛生検査グループ

大野 友美子

ニューノーマル洗剤 『リフガード』の紹介

いつも大変お世話になっております。株式会社ニイタカ大阪営業所の藤田です。

今回は、新発売しました、ウイルス対策用+消臭洗浄剤『リフガード』をご紹介します。アルコールの代わりに様々な

モノ、設備を清掃する商品です。



専用スプレーボトル
300ml

リフガード 4 kg

新型コロナウイルスの流行を受け、市場ではアルコールが欠品し、今でも供給不安が続いております。また、アルコールや次亜塩素酸水での清掃、アクリル板やフェイスガードを用いての対策がニューノーマル様式として今後求められてきます。

アルコールや次亜塩素酸水は万能ではなく、アルコールに関してはアクリル、ポリカ等の材質は表面を劣化させてしまいます。また、次亜塩素酸水に関しては、表面をしっかりと濡れるまで塗布し、水で洗い流す事と厚労省から発表されており、使い勝手が良くありません。

今回ご紹介しますリフガードですが、①二度拭き不要。②材質への影響が少ない（水拭きできるもの全て清掃可能）。③消臭効果あり。と非常に扱いやすくなっております。

こういったニューノーマル洗剤は需要が増えており、類似商品も増えてきております

が、布やシート、カーテン等のファブリックまで使用可能で、材質を選ばないリフガードは今後多様なシーンに使い、簡単に扱いやすい洗剤と言えます。

さらに、新型コロナウイルスに有効とされる界面活性剤成分、塩化ベンザルコニウムとポリオキシエチレンアルキルエーテルの2種類を配合しており、経済産業省発表の新型コロナウイルス対策に有効とされる試験もクリアしておりますので、安心してお使い頂けます。

また、現場ではアルコールの使用頻度が多くなり、手荒れする方も増えてきております。

リフガードは生理食塩水レベルの刺激性で、皮膚刺激性がかなり少なく、清掃の方の安全性や、手荒れの面から見しても非常に扱いやすいと思います。

是非一度、皆様の目で、手で、ご評価頂ければ幸いです。

アルコールと充填ラインや、製造方法も異なりますので、今後安定的な供給も可能です。

価格も従来のアルコールと比べ、取り扱いやすい安価な価格設定ですので、ご期待ください。

『リフガード ①薬剤4 kg×4本 ②専用スプレーボトル 300 ml×4本』

【液性】中性。 【使用方法】原液。



（弊社商品データベースQRコード）

株式会社ニイタカ

大阪営業所

藤田 啓統

アマノ 新商品

「コネクテッドタイムレコーダー」商品紹介

いつも大変お世話になっております。アマノ株式会社の杉本です。平素はアマノ製品をご愛顧頂きまして誠に有難う御座います。

この度は新製品の「コネクテッドタイムレコーダー（MX-1000/MX-3000）」のご紹介をさせて頂きます。

今回の新製品は、従来の紙のタイムカード利用だけではなく、打刻情報がクラウドに自動アップロードされ、遠隔のPCやスマートフォンから現場の打刻情報を確認する事が出来ます。しかもクラウドサービスの利用は無料です！紙の電子タイムレコーダーでは国内発の無線LAN機能を搭載しWi-Fiルーターと簡単に接続が出来ます。

また、電波時計を標準搭載し、時刻誤差を自動で補正してくれます。

タイムカードに労働時間を自動集計してくれる為、手計算する必要もありません。

事務所に居ながら現場の作業員が出勤しているかを確認することができ、月末の面倒な集計作業からも解放されます！

業務効率化、コストダウンの一環でご検討頂ければ幸いです。

MX-1000
36,500円税別MX-3000
59,500円税別

コネクテッドツールで
何ができるが、2分でわかる
動画を専用サイトから
ご確認ください。

※清掃詰め所にWi-Fiルーターが必要となります。

※MX-3000ではタイムカードの1欄に上下2段の印字を可能とし、最大8打刻の印字に対応している為、1日3回迄の休憩時刻も管理が可能です。

アマノ株式会社


近畿営業部 杉本和巳

日本サニパック

【消臭袋 ニオワイナシリーズ】商品紹介

いつも大変お世話になっております。ポリ袋メーカー 日本サニパック（株）の田内と申します。日頃より弊社の商品をご愛顧いただきありがとうございます。とうござい

2時間後の消臭効果（公的機関による検査結果）



徹底した管理のもと、高品質な製品を安定的に供給しております。

さて今回ご紹介する新商品はゴミから発生する「臭い」を消臭するという画期的なゴミ袋のご案内です。特殊原料配合に

より生ゴミ臭・排泄臭・腐敗臭・タバコ臭に消臭効果を発揮し即効性に優れます。ゴミから発生する臭いは現場でも日頃から悩みを抱えているかと思われます。

ゴミの臭いでお困りのユーザー様の幅広いニーズにお役に立てるようサイズ5種（小型・15L・20L・30L・45L）を取り揃えております。病院様・介護施設様・保育現場様・レジャー施設様・商業施設様・災害対策商品・日常生活など様々な現場様でお役立ちできるよう中身が見えにくい白半透明色でご用意しております。特殊原料配合により通常のゴミ袋よりは高価となりますが、臭い対策の最終兵器としては是非ご利用いただければ幸いです。

■消臭袋シリーズ 規格一覧（全6種）

容量	品番	材質	規格横×縦×厚み単位mm	入枚数
小型箱型	SS01	ハイデン材	310×350×0.018	1500枚
小型平袋	SS02	ハイデン材	310×350×0.018	1800枚
15L	SS15	ローデン材	450×550×0.025	600枚
20L	SS20	ローデン材	520×600×0.025	600枚
30L	SS30	ローデン材	550×700×0.025	600枚
45L	SS45	ローデン材	650×800×0.025	600枚

日本サニパック株式会社

田内 智

私のお勧め商品

（ダントツカバーSG）

いつも大変お世話になっております京都支店の篠倉と申します。

今回私がご紹介させていただきたい商品は新しくなった「ダントツカバーSG（スモークグレー）」です。



ポリッシャーで洗浄作業をされる時はほとんどのシチュエーションで飛散防止カバーを装着されていると思いますが今ご使用されている飛散防止カバーで満足されていますでしょうか？

よくお聞きするのが塩ビ（ソフト）のカバーをご使用のお客様のお声で洗浄作業中は問題ないけれどカバーを装着したままポリッシャーの前側を上げ移動しているとカバーの巻き込みや脱落をしてしまう事です。

マジックテープで固定するカバーはホコリ等が噛みこみすぐに外れてしまう。被せるタイプのカバーでも耐久性に問題があったりと様々なお声をお聞きます。

そんなお悩みを一発解決するのがダントツカバーSGです。被せるタイプのカバーになるのでまず移動中もカバーの巻き込みや脱落は無くなります。あと大事な耐久性ですが、しっかりとした外枠で男性が左右に引っ張っても折れないそうです。

外周のビニール部がスモークグレーになっていて汚れが目立たないという点です。汚れているカバーで洗浄してはあまり印象が良くないですね。
デメリットとしては被せるタイプなので収納にスペースをとってしまうという事。他の飛散防止カバーと比べ重量があるという事。しかしこの重量すら安定感に変わるのではないのでしょうか？
今ご使用されている飛散防止カバーに煩わしさを感じていたり不具合がございましたら是非ダントツカバーSGをご検討ください。

装栄株式会社

京都支店 篠倉 学

コンパクトなローリングタワー STV2・0 快適ステイジシリーズ

長谷川工業は、脚立、はしこの国内トップメーカー、安全第一にアルミ製軽量で持ち運び便利な足場で皆様の現場をサポートしております。

今回ご紹介するのは、吹き抜けや高所のメンテナンスに便利なローリングタワー



現場の高所作業を安全に、コンパクトに収納して、スピーディーに組立、解体ができるローリングタワーです。組み立て方の動画も弊社YouTubeサイトにて配信中です。



▲組立て方
動画配信中!

ご使用は1人、最大使用荷重は100kgとなります。

組立の際は2名以上を推奨いたします。

このかわら版をご覧いただいた方に期間中特別価格にて販売いたします。

①労働安全衛生規則対応品、上階用布枠により、先行して手すりが取付けられ、組立て方法がより安全になりました。


②コンパクトなサイズでハイエースはもちろん、ライトバンへの積載が可能。



③作業床面は、ストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。開口部（ロック式）寸法1393×513mm

④壁沿いで作業される場合は傷防止の壁押えを標準装備（長さ調整可）

⑤組立用の部材フックは操作が簡単なワンタッチロック式



⑥昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。開口部寸法1507×698mm

⑦脚部は接地面積が大きい樹脂製（エラストマー）端具。段差や床面の凸凹に対応した脚伸縮調整28cm可能。

型式STV2.0-2

全高:4.32~4.61m

作業床高さ:3.18~3.47m

作業床寸法:0.50×0.92m

設置寸法(外部支え装着時)

1.07×0.62m(2.05×2.05)

質量:63.5kg

定価¥331,000(¥364,100税込)

梱包単位1セット

型式STV2.0-3

全高:5.84~6.13m

作業床高さ:4.70~4.99m

作業床寸法:0.50×0.92m

設置寸法(外部支え装着時)

1.07×0.62m(2.05×2.05m)

質量:81.0kg

定価¥409,000(¥449,900税込)

梱包単位1セット

⑧外部支え4本標準装備、外部への張り出し角度調整可能です。

運賃別途¥5,500 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途

オプションでキャスターが装着できます

キャスターサイズφ125(ブレーキ付)(4ヶ入) 定価¥35,000

※北海道・沖縄・離島は運賃別途

ご注意/転倒の危険性があるので、3段以下でご使用下さい。

足場の組み立て作業をするためには、「足場の組立て等特別教育」受講が義務付けられています。

作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手摺を取付けていただき、墜落制止用器具とヘルメットの着用をお願いします。

STV2・0-3 段でオプションのキャスター装着時は、「足場の組立て等作業主任者」の選任など、ご使用の際は労働安全衛生規則を順守してください。



長谷川工業株式会社

大阪支店 藤野 寿

オカちゃん



ウイルス・抗菌テープ 「アキレス ウィルセーフ」のご案内


十月に入り、猛暑だった今年の夏から例年の秋らしい涼しさに移り変わりスポーツに、食欲に、そして恋する季節へとなってきました。しかし今年はコロナウィルス感染拡大にともないオリンピックが延期になり、外食やレジャー、帰省などの自粛要請もあり、例年の秋とは少しことなりですが徐々にGO TO トラベル、GO TO イートなどで自粛も緩和されてきた感がございますので恋も同様、自粛などせずに今年の秋を楽しんでください。

とはいえ冬に近づくにつれてインフルエンザの流行も伴ったコロナ第3波にも警戒しなければならぬのも事実です。私たちはこれまで様々な予防策や除菌等を行ってまいりました。日常清掃の現場では人の手に触れる箇所をアルコールや除菌剤、洗剤などで徹底的に除菌清掃を施しておりますが、除菌清掃後、すぐにウィルスが付着する?などと考えてしまうこともあります。

抗菌剤を施工する方法もありますがもっと手軽に抗菌施工が出来ないものかと発案されたのが今回ご案内する「アキレス ウィルセーフ」であります。



ウィルセーフ シールタイプの製品構成



※フィルム本体での提供も可能です。


製品としては3種類、1000mm幅の非粘着フィルムタイプ、A4サイズのステッカータイプ、100mm幅のテープタイプです。テーブルやカウンターなど幅広い場所をカバーする際には1000mm幅のフィルムタイプで表面を覆ってしまえばよし、コピー機や電話などタッチパネルやスイッチなどはA4か100mm幅のテープタイプを切り取り貼り付けるだけ、とても

お手軽に施工することが出来ます。

高い抗ウィルス性、抗菌性能を誇るこの製品の抑制効果の特徴は付着したウィルスを15分で99%、60分で99.99%以上低減できる即効性であります。しかも無刺激物、皮膚への感作性は陰性など安全性の確認もされております。

ます。ドアノブやエレベーターのタッチパネルなど日常で頻繁に手の触れるところなどで除菌清掃が追いつかない場所には最適な感染対策品ではないでしょうか。

アキレス ウィルセーフ 抗ウィルス性・抗菌性のメカニズム



とくにタッチパネルなどはこの抗菌テープを張ることによってスイッチのすき間など

速い時間で効果を発揮

【抗ウィルス性】ウィルスA
接触時間:0~60分



試験機関 株式会社NBCメッシュテック
試験方法 ISO 18184:2014を応用
※グラフは、2016年10月の試験結果です。

に洗剤や除菌剤がしみこむ心配もなくなります。(テープに付いたよこれは中性洗剤か水で拭き取って下さい。※酸性洗剤、アルカリ洗剤、次亜塩素酸ナトリウム等を使用すると機能が低下します)

備えあれば患いなし。例年の皆様の日常生活、日常業務に加えての感染対策、除菌作業等が続きますがコロナウィルスの早期終息に向けてお互い頑張ってくださいよう!

高い抗ウィルス性・抗菌性能



付着したウィルスや細菌の活動を抑制

掃除後に、キレイになってもすぐにウィルスが付着してしまうかも...?


抗ウィルス・抗菌テープを貼ってあれば...!

付着したウィルスや細菌の活動を抑制します!

「A4タイプ 粘着有」 210×10mm
「フィルムタイプ 非粘着」 1000mm幅

297 5枚×10/セット
「テープタイプ 粘着有」 100mm幅×
5m 6巻/ケース

ご家庭やオフィスのさまざまな場所にご使用いただけます




エコロジタニ賢一

使い捨て手袋新素材

「熱可塑性エラストマー(TPE)「TPE」

昨今のコロナ禍において、市場では様々なものが品薄となっており、最近ではどこでも買えるようになったマスク、これも

コロナ初期では品薄が続く、価格の高騰により通常時の10倍の価格設定も当たり前の時期もありました。そして前号でもご案内させていた、医療関係のみならず、様々なシーンで使われる使い捨て手袋が品薄となっております。これは世界的な規模で、原材料不足、工場の集中による各国確保合戦となっており、政府介入の為、民間企業が確保するために価格の高騰が避けられない状態になっております。特に今まで低価格でコストパフォーマンスがよかったため、PVC素材の手袋が主流でしたが、今ではニトリルゴム製の使い捨て手袋と変わらない価格にまで上昇してきただけでなく、前記の通り各国の取り合いにより満足のいく入荷はほぼ見込め



ない状態です。そのような中、天然ゴム、ニトリルゴム、プラスチック(PVC)、ポリエチレンに加え、新たな素材として「熱可塑性エラストマー」(略称:TPE)が加わりました。熱可塑性エラストマーは熱を加えると軟化し、冷やせばゴム状に戻る性質を持ち、簡単に言うと、ゴムとポリエチレンの間に位置します。適度なフィット感があり且つ作業性に優れる素材、とネット上ではこのような謳い文句も多くありますが、TPEの中にもさらに種類(配合率の違い)があり、製品によってはPVCに近いものからポリエチレン手袋に近いものまで様々な種類が存在します。というのも前記の通り昨今のコロナ禍に於いて、使い捨て手袋の品薄、価格高騰に伴い登場した経緯があり、まだまだ手袋としての歴史は浅く、TPE手袋としての明確な定義がない、というのが現状であります。現段階ではすぐに統一されることはないかと思われませんが、これからの素材になりますので、今後しっかりとした規格も設定されることでしょう。※熱により成型加工するため、TPEは耐熱性、耐油性に劣る為、ご使用の際はご注意ください。

コロンちゃん



我が町 我がふるさと

京都支店、河端です。

今回ご紹介させていただきましますのは「木津の流れ橋」です。

流れ橋というのは通称で、正式名称は上津屋橋(こうづやばし)と言います。

京都府八幡市と京都府久世郡久御山町を結ぶ木津川にかかる橋で、木製で増水すると橋桁が流されるといって歩行者、二輪車専用です。長さは



三五メートル、幅三・三メートル。欄干がないので少しスリルを感じますが、珍しい作りなので写真に収めると、とてもインスタ映えもします。

一九五三年に出来たらしいのですが、これまでに何度も流されては再建されています。

周りには茶畑が広がり、そのため電線がなく、よく時代劇のロケ地に使用されています。時代劇という過去には藤田まことさんがこの橋の歌をレコード化されたり、山村美紗さんの小説にもなるなど、過去多くの作品にも登場し



ております。

木津川堤防は整備されており、サイクリングロードもあるので、休日にはたくさんの方が自転車であらわれています。但し橋を渡る時は歩いて歩いて下さい。

八幡市側に「やわた流れ橋交流プラザ四季彩館」があり、地元の野菜を売っていたり、お風呂やお食事処など、周辺を散歩して休憩するにはもってこいの場所です。中でも宇治抹茶のアイスクリームはしっかりと濃い味でおいしいのでおすすめです。

お近くを通りかかった時は是非、「木津の流れ橋」にお立ち寄り下さい。

装栄株

京都支店 河端 寛子

装栄LINEアカウントご案内

装栄公式LINEアカウントが出来ました。

お得なクーポンやキャンペーン等を展開する予定ですので、友達登録をお願いします。合わせてフェイスブックページへの「いいね」もよろしくお願いします。

装栄公式アカウント



LINE



11月・12月・1月の休業日のご案内

2020年 11月						
日	月	火	水	木	金	土
1 休日	2	3 祝日	4	5	6	7 休業
8 休日	9	10	11	12	13	14 休業
15 休日	16	17	18	19	20	21 休業
22 休日	23 祝日	24	25	26	27	28 休業
29 休日	30					

2020年 12月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5 休業
6 休日	7	8	9	10	11	12 休業
13 休日	14	15	16	17	18	19 休業
20 休日	21	22	23	24	25	26 営業
27 休日	28	29	30 休業	31 休業		

2021年 1月						
日	月	火	水	木	金	土
					1 祝日	2 休業
3 休日	4 休業	5 休業	6	7	8	9 休業
10 休日	11 祝日	12	13	14	15	16 休業
17 休日	18	19	20	21	22	23 休業
24/31 休日	25	26	27	28	29	30 休業

※12月30日から1月5日までの7日間、冬季休業を取らせていただきます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

一掲載商品案内一

ページ	商品名	容量(サイズ)または形式	単位	標準小売価格(税抜)	メーカー(発売元)
1	マキタ充電式アブライタクリーナ VC560DZ	本体のみ	ダイ	64,000	(株)マキタ
	マキタパワーソースキット I 1860BX2+DC18RD	A61226	セット	74,900	
	マキタパワーソースキット II 1860BX4+DC18RD	A67094	セット	121,200	
	マキタパワーソースキットSHI 1860BX2+DC18SH	A68317	セット	61,700	
2	AI赤外線カウンタメーター(K3ZERO 2)キット		セット	オープン	-
2	3M 溶かすだけタブレット型塩素系除菌剤		ハコ	12,000	スリーエムジャパン(株)
3	コネクテッドタイムレコーダー	MX-1000	ダイ	36,500	アマノ(株)
		MX-3000	ダイ	59,500	
3	消臭袋 ニオワイナシリーズ	各種	袋	各種	日本サニバック(株)
4	ルミテスター smart		ダイ	99,800	キッコーマンバイオケミファ(株)
4	リファート	4Kg	ホン	オープン	(株)ニイタカ
	リファート 専用スプレーボトル	300ml	ホン	オープン	
5	小型ローリングタワー 快適ステージ	STV2.0-2	シキ	331,000	長谷川工業(株)
		STV2.0-3	シキ	409,000	
	運賃		シキ	5,500	
	快適ステージオプション	STV-Kキャスター4ヶ	セット	35,000	
6	アキレス ウィルセーフ	フィルムタイプ非粘着	巻	オープン	アキレス(株)
		A4タイプ粘着有	セット	オープン	
		テープタイプ粘着有	巻	オープン	
6	ダントツカバー SG 12"		ケ	オープン	-
	ダントツカバー SG 14"		ケ	オープン	
	ダントツカバー イーパーター用 SG 15"		ケ	オープン	
	ダントツカバー SG 15" BP-150用		ケ	オープン	
	ダントツカバー SGイーパーター17"用(新型・旧型)		ケ	オープン	

装栄株式会社



<https://www.sohei-net.co.jp>

大阪本社 〒550-0026

京都支店 〒601-8174

九州支店 〒816-0932

四国支店 〒761-0311

大阪市西区安治川2丁目1番4号
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
京都市南区上鳥羽清井町35
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
香川県高松市元山町1231-1-2B
TEL087-865-6575 FAX087-865-6577