

⑤非常に静かな動作音（56dB）によって日中でも使用できます。時間に縛られることがあります。

⑥コンパクトなデザインと軽量設計で、ラクに作業ができます。

ケルヒヤーはバッテリーユニバース製品のラインナップを今後も広げます。

次の製品の予定をこの紙面を読んでいただいている皆様にこつそりとお伝えすると、カーペットクリーナーが同じバッテリーで動くものがリリースされます。コードレスの業務用カーペットクリーナーはまだかつてありません。画期的な革新的な製品となっていますので楽しみにしてください。

2022年5月末現在、ポット型乾式掃除機T9/1BP、ポット型乾湿両用掃除機NT22/1APBP、高圧洗浄機HD4/1CBP、床洗浄機BR30/4CBP、背負式掃除機BVL5/1BP同じバッテリーで動かすことができます。

ケルヒヤーでは実機を見て触つて体感いただき納得して購入いただくためのデモンストレーション用のマシンを用意しております。お気軽にお声がけいただき、試して納得して購入いただければと考えておりますので宜しくお願ひ致します。

■製品仕様

- ・作業幅..450mm/サイドブラシ

コードレスで圧倒的な清掃力 互換性のあるバッテリー ケルヒヤーバッテリーユニバース



・使用時..625mm
・製品寸法(ハンドルバーなし)【L×B×H】
755×663×540mm
・エリアパフォーマンス..1800m²/h
・重量..36kg
・コンテナ..20リットル(15kgまで)
・電池仕様..36V/7.5Apもしくは
6.0Ah

・音圧レベル..56dB(A)
■製品価格

CVS65/1BP 本体 定価600,000円
(税抜)※バッテリー、充電器は別売。

Ap 定価48,000円(税抜)
リチウムイオンバッテリー36V/6.0

Ap 定価61,800円(税抜)
リチウムイオンバッテリー36V/7.5

急速充電器 定価 32,000円(税抜)
宜しくお願ひ致します。

大阪支店 染田 祐輝

ペンギンワックス BP130Li^{III}α発売案内

いつもお世話になります。ペンギンワックス株式会社の岡野と申します。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社コードレスポリッシャーBP130Li^{III}αを新発売することになりました。旧商品であるBP130Li^{III}のバージョンアップ商品となります。

おかげ様で、BP130Liも4代目となりましたが、弊社よりもデザインは変わりませんが、ブランシモーターが200Wから300Wにパワーアップし、最大電流値も9Aから13.5Aにアップし、洗浄力が向上致しました。これにより、今まで9A



BP130Li^{III}α

以上の負荷がかかる作業でも、回転数を維持出来、作業が出来る様になります。また、従来の表面洗浄作業(電流値=平均6A)でも、より電流値(8~9A)を流すことで、回転数を落とさずにパッドと床の強い摩擦抵抗に対応出来る様になりました。

是非とも弊社BP130Li^{III}αの御検討を、宜しくお願ひ申し上げます。

さて、この度旧ユーホーニイタカ社のECO&POWERトイレットクリーナー中性およびセラミッククリーナー(酸性トイレ洗剤)を全面リニューアルし、新たに「NEXTトイレクリーナーシリーズ」として発売させて頂くことになりました。

旧 ECO&POWERトイレットクリーナー中性は、その独特な香り(弊社ではラムネの香り)と表現しておりますが、熱烈なファンの方が多く、発売から十数年経った今でも根強い人気を頂いております。一方のセラミッククリーナー(酸性トイレ洗剤)も、酸性トイレ洗剤の分野ではかなり初期に発売された洗剤ですが、水面下の汚れにもアタックできる、適度な粘性と洗浄力で、今でも多くの方にご愛用頂いている洗剤です。

そのような両製品ですが、時代の変化とともに、様々なご指摘、ご意見を頂戴することも増えました。特にセラミッククリーナーは、セラミックタイルの普及により、「セラミックタイル用洗浄剤」と誤解されるケースが目立つようにもなりました。また、女性の社会進出等により、「1Lの容量は重い」といった現場の声をお聞きするシーンも増え、より使いやすく・よりご満足頂けるリニューアルを実施させて頂くこととなりました。

次世代(NEXT)のトイレクリーナーとして自信を持って発売致します。是非この機会にお試し下さいますようお願い申し上げます。

『NEXTトイレウォッシュ中性』

従来のトイレクリーナー中性から洗浄力を大幅にアップ。日常的な汚れから尿石汚れまで、中性ながら抜群の洗浄力を發揮し

NEXTトイレクリーナー シリーズを発売しました!

いつも大変お世話になつております。ミツケル化学株式会社大阪営業課の月村と申します。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ます。泡切れも良く作業性も抜群です。気になる香りですが・・・従来品と同じ香料を使用しています。アクアブリーズの香りと題しておりますが、従来のラムネのような清涼感のある香りを継承しています。

と思われていた方は、再周知頂ければ幸い
でございます。

いずれの製品も、小容量タイプは1Lから800gへ容量変更しております。「ミツケルの1L容器は使いにくいためよね・・・」といったお声を数多く頂いておりましたが、新容器は手にフィットして非常に使いやすい形状となっています。作業のしやすさも向上していますので、是非お試し頂けれ

また、今回の荷姿変更に際しまして、小容量タイプは従来品に比べ200gほど容量減となつておりますが、100gあたり単価に変更が無いよう価格の改定を実施させて頂いております。実質単価は従来品と変わりませんので、引き続きご愛用頂きますようお願い申し上げます。

【NEXTトイレリフレッシュ酸性】
従来のセラミッククリーナー同様、水面下の汚れにも対応できるよう適度な粘性を持たせています。塩酸系の酸性トイレクリーナーですが、表面保護剤を配合しているため、素材を痛めにくく、単分子皮膜を形成することで汚れの付着および配管の腐食を抑制します。

従来のセラミッククリーナー同様、水面下の汚れにも対応できるよう適度な粘性を持たせています。塩酸系の酸性トイレクリーナーですが、表面保護剤を配合しているため、素材を痛めにくく、単分子皮膜を形成することで汚れの付着および配管の腐食を抑制します。



前述の通り、商品名を酸性トイレクリーナーと認知頂けるようにしております。セラミッククリーナーを「セラミックタイル洗浄剤」

ワツクスの剥離、浴槽清掃等、広範囲の汚れを一気に落とせる幅広な三枚刃ホルダー用替刃と小回りの利くコンパクトな二

ナルビー商品紹介

いつもお世話になりましてありがとうございます。平素はナルビー製品をご愛顧いただき、重ねてお礼申し上げます。

今回は昨年度「日本DIY商品コンテスト
新商品部門」で銀賞を受賞した「替刃 プラ
刃三枚刃HARD」と、関連商品「替刃 プ
ラ一枚刃HARD」を紹介させていただき
ます。

アルボース
「泡の色が変わるハンドソープ」商品紹介

いつもお世話になつております。平素はアルボース製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

昨今の新型コロナウイルス感染症流行にともない、ウイルス感染予防の基本的な対策のひとつに「手洗の励行・習慣化」が挙げられています。そこで今回、未就学児・小学校低学年向けに感染の予防対策も含めて手洗いを楽しく習慣化できるツールとして泡の色が変わるハンドソープを開発しまし

4Kg(4本/箱)。

これらの製品以外にもハンドソープ、手指消毒剤「アルボナース」のラインナップを取り揃え感染の予防対策品を含めた、清潔・安全・快適な環境づくりのお手伝いをさせていただければ幸いです。よろしくお願ひ申し上げます。

株式会社 アルボース大阪営業課

栗花落(つゆ)
恒治

枚刃ホルダー用替刃はこちらです。

サラヤ「アルソフト手指消毒ローション」商品紹介

いつも大変お世話になつております。平素はサラヤ製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

サラヤは1952年に創業し、今年で70周年を迎えることになりました。この記念すべき70周年を迎えることが出来たのも、これまでさまざまな形で私たちを支えてくださったお客様・ご関係各位のおかげであり、厚く御礼申し上げます。

さて、新型コロナウイルスの流行から2年以上が経過し、手指へのアルコール消毒をする光景が日常となってきたかと思います。サラヤでは創業当時より「衛生・環境・健康」の向上に貢献する企業として事業活動を行つており、1972年には現在の手指消毒剤の前身となる「ハンドサニターレ」を開発致しております。現在、手指消毒剤は様々なブランドの商品を発売しておりますが、今回ご紹介させて頂くのは手指消毒剤の新たなブランドの「Alsoft アルソフト」になります。

アルソフトは毎日の手指消毒が新習慣となつた現在、ジエルから液体に変わる新感覚の「手指消毒ローション」という新たなジャンルになります。【画像①】【画像②】

■商品名:アルソフト手指消毒用ローション

■規格:1Lポンプ付、5L

■特長:①高濃度エタノールでしつかり消毒(80v01%)②手に取りやすく、なじみやすい。新感覚の“うるさら処方”

③手肌にやさしい保湿成分「グリセリン」「ミリスチン酸イソプロピル」に加え抗酸化作用の「酢酸トコフェロール」と使用

感改善の「グリセリン脂肪酸エステル」の2つのサポート成分を配合。



①1L ポリ付き
②5L



③ディスペンサー UD-1600
④スタンド IS-9000PHJ

め、一度の補充で約1200回の使用が可能となりますので、詰替えの手間が少なくなります。

一緒にご使用いただきたいのがこのEXフィット手袋になります。EXフィット手袋は使い捨て手袋の下につけていただければ、汗で使い捨て手袋が肌にくつつくことなく、するつと脱ぎはめが可能になる商品です。



現在、手指消毒剤の自動化を行つてている施設は非常に増えてきております。自動化を検討される際は、サラヤ新商品を候補に入れて頂ければ幸いです。

商品に関しましてより情報を聞きたいなど、ご要望がございましたら、お気軽に担当営業までお申し付けください。今後ともサラヤ株式会社をよろしくお願ひ申し上げます。

サラヤ株式会社 近畿支店

綴木(つづれぎ) 達也

いつも大変お世話になつております。

ショーワグローブ 「EXフィット手袋」商品のご紹介

いつも大変お世話になつております。

手袋専業メーカー・ショーワグローブ 大阪

営業所の松本です。

本日は今季節にぜひおすすめしたい【B

0620EXフィット手袋20枚入】をご紹

介いたします。(以下EXフィット手袋と記載いたします。)

昨今、コロナウイルスの影響で使い捨て

の手袋をご使用されることが多くなつたと

思います。使用量の増えた使い捨て手袋と

デイスペンサーの容量が1・2Lあるた


私のおすすめ商品「万立 クリッシュ」

「今回は、アルコールによって白化した樹脂ワックス面の補修アイテムのご紹介です」コロナ禍になってから、建物入口にアルコールが常備される事が当たり前になつてきました。

以前は病院等の医療施設関連で発生していた問題として、樹脂ワックス面のアルコールによる白化現象があります。この白化現象が、あらゆる施設でアルコールが常備されることによって、医療施設関連以外でも発生しております。

大がかりな作業をする時間もない為、この問題に頭を悩まされていると言うお声をよく頂戴しております。

そんな中、株式会社万立より「クリッシュ」によつて簡易補修が出来るとの紹介を受けました。



丸一日乾燥させたあと、液体アルコールとジエルアルコールをワックスの上に垂らして放置を2回繰り返しました。

ワザと黒いPタイルでテストしたので、中々酷い有様です。

万立より貰つた手順書通りに、

①クリッシュの20倍希釈液を白化部分に少量掛けます

②赤パットやメラミンスポンジでクリッシュ20倍液をなじませる様に軽く擦っていきます。

③十分に水分をふき取ります

④クリッシュの原液も2倍液をタオル等の柔らかい布を使って、白化部分に塗布します。

⑤乾燥したら補修完了です

さて、新型コロナが流行して早3年目になります。3年も経つとマスク姿も違和感なくなつてきました、テレビで見たのですが、私たちが見て如何にも不審者、という見た目と、マスクをしていないだけの見た目、どちらが怪しい人?という質問を園児にしていました、結果その多くがマスクをしていない人が怪しいとの結果・・・びっくりしましたがそれだけマスクが定着したのだと思感しました。今や感染対策として皆様はマスクをされていますが、感染対策で一番重要なのは、やはり手洗いだと思います。そこで今回は数多く発売されている手洗い石鹼液、性能が優れているのは大前提として、使用感ナンバーワンはどれだ、を比べてみたといいます。早速手洗い石鹼液のサンプルを先輩にお願いしたら、なんと17種類も集まつてしましました・・・多くない?

この数を一人で検証するには私の手がしづわになつてしまつるので、いとこを緊急招集!それでも検証に2日間かかるつてしまひました・・汗。テスト方法はいたつて単純、手にサラダ油を塗つて、洗い落とす。わりやすい!というかほかに思いつかなかつた!

手洗い石鹼液! 比べてみた!

標準小売価格 5,000円(税抜)/1L
12,800円(税抜)/4L
装栄株式会社
京都支店 北野 晋平

それではエントリーされた製品名とそれぞれの独断と偏見まみれの簡単な感想をどうぞ!

●ビオレU泡ハンドソープ(花王)

いい匂い・落ちる

●ハンドウォッシュクリーン&クリーン(花王)

さらさら・無臭

●ウォッシュボン(サラヤ)

泡さらさら・若干油が残る

●シャボネットモイスト(サラヤ)

泡はさらさら・若干油が残る

●サクラホイップ(アルボース)

いい匂い・さらさら・若干油が残る

●ハンドホイップ(アルボース)

落ち方はさらさらだが若干べたべた

●弱酸性泡ハンドソープ(アルボース)

溶けた生クリームみたい・さらっと落ちる

●泡の色が変わるハンドソープ(アルボース)

泡の色がピンクから白?若干べたつき

●アルボース石鹼液(アーティ)(アルボース)

あまり落ちない・若干べたついてる

●薬用泡ハンドソープ(リンレイ)

ツルツルする・柑橘系の匂い

●水石鹼グリーンECO(リンレイ)

さらっと落ちるが油が少し残る

●手洗い石鹼(ペングインワックス)

落ち方はさらさら・若干べたついてる

●手洗い石鹼グリーン(ペングインワックス)

しつとりする・若干べたついてる

とりあえず白化現象を再現しようとして、PTタイルを洗浄してワックスを4層塗り重ねた場所を用意。

| 2022年 7月 | | | | | | |
|-----------------|----------|----|----|----|----|----------|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 休業 |
| 3 休日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休業 |
| 10 休日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休業 |
| 17 休日 | 18 祝日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休業 |
| 24/ 31 休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休業 |

| 2022年 8月 | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休業 |
| 7 休日 | 8 | 9 | 10 | 11 祝日 | 12 休業 | 13 休業 |
| 14 休日 | 15 休業 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休業 |
| 21 休日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休業 |
| 28 休日 | 29 | 30 | 31 | | | |

7月・8月の休業日のご案内

掲載商品案内

| ページ | 商品名 | 容量(サイズ)または形式 | 単位 | 標準小売価格(税抜) | メーカー(発売元) |
|-----|------------------|---------------|-----|------------|--------------|
| 1 | トイレットブルームバスターII | | 台 | オープン | 装栄(株) |
| | Dinos NX 本体 | | 台 | 126,000円 | シーバイエス(株) |
| | リチウムイオンバッテリー | NS300 | 台 | 93,000円 | |
| 2 | カーペットスイーパー本体 | CVS65/1Bp | 台 | 600,000円 | ケルヒヤージャパン(株) |
| | リチウムイオンバッテリー | 36V/6.0Ah | 台 | 48,000円 | |
| | | 36V/7.5Ah | 台 | 61,800円 | |
| | 急速充電器 | | 台 | 32,000円 | |
| 3 | コードレスポリッシャー 本体 | BP130 LiIII α | 台 | オープン | ペンギンワックス(株) |
| | リチウムイオンバッテリー | LV14 (14Ah仕様) | 台 | オープン | |
| | | LV925 (9A仕様) | 台 | オープン | |
| | NEXTトイレウォッシュ 中性 | 800 g | 本 | オープン | ミッケル化学(株) |
| | | 18Kg | 箱 | オープン | |
| | NEXTトイレリフレッシュ 酸性 | 800 g | 本 | オープン | |
| | | 5Kg | 箱 | オープン | |
| 4 | 替刃ブラ刃三枚刃 HARD | 10枚入 | セット | オープン | (株)ナルビー |
| | 三枚刃ホルダー | | 枚 | オープン | |
| | 替刃ブラ刃三枚刃 HARD | 10枚入 | セット | オープン | |
| | 一枚刃ホルダー | | 枚 | オープン | |
| | 泡の色が変わるハンドソープ | 500m l | 本 | オープン | |
| | | 4Kg | 本 | オープン | |
| 5 | アルソフト手指消毒用ローション | 1Lボンプ付 | 本 | オープン | サラヤ(株) |
| | | 5L | 本 | オープン | |
| | ディスペンサー | UD-1600 | 台 | オープン | |
| | スタンド | IS-9000-PH | 台 | オープン | |
| 6 | B0620 EXフィット手袋 | 20枚入 | 袋 | オープン | ショーワグローブ(株) |
| | 白馬クリッシュ | 1Lボンプ付 | 本 | 5,000円 | 株式会社万立 |
| | | 4L | 本 | 12,800円 | |



装栄に対するご意見は

装栄目安箱
meyasubako@sohei-net.co.jp



かわら版に関するご意見は

かわら版
kawaraban@sohei-net.co.jp



友だち絶賛募集中!

LINE公式アカウント
@542kaoun

装栄株式会社



<https://www.sohei-net.co.jp>

大阪本社 〒550-0026 大阪市西区安治川2丁目1番4号
TEL06-6584-1791 FAX06-6584-1793
京都支店 〒601-8174 京都市南区上鳥羽清井町35
TEL075-671-7561 FAX075-671-7580
九州支店 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4丁目10番3号
TEL092-502-5911 FAX092-502-5900
四国支店 〒761-0311 香川県高松市元山町1231-1-2B
TEL087-865-6575 FAX087-865-6577